



REACTANCIA DE RED PARA FU; FASES:3;  
 UN1(V):480; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):160 /60; I LN  
 (A):144; UK(%):2; LN(MH):0,088; TA/ISOKL:40 /H; IP00;  
 CONEXION:CONEXION PLANA; EN 61558-2-20  
 >UL/CSA-RECOGNIZED< >REACTANCIA<

Figura similar

### Datos técnicos generales:

Designación del producto		Netz-drossel f. FU
Número de fases		3
Tipo de corriente		AC
Tensión de empleo valor asignado	V	400, 480
Frecuencia de empleo valor asignado	Hz	50 ... 60
Corriente		
• con AC		
— valor asignado	A	144
— máx.	A	160
Inductancia valor asignado	H	0,000088
caída relativa de tensión inductiva con valor asignado de intensidad, tensión y frecuencia	%	2
Pérdidas [W] del devanado	W	123
Pérdidas [W] del núcleo de hierro	W	30

### Datos mecánicos:

Tipo de conexión eléctrica para circuito principal		conexión plana
--	--	----------------

Anchura	m	0,225
Altura	m	0,21
Profundidad	m	0,147

#### Condiciones ambiente:

Clase térmica según IEC 60085		H
Temperatura ambiente valor asignado	°C	40
Grado de protección IP		IP00

#### Certificados/ Homologaciones:

General Product Approval	other
--------------------------	-------



[Confirmation](#)

#### Más información

##### Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

##### Industry Mall (sistema de pedido online)

<http://www.siemens.com/industrymall>

##### Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EU2452-2UA00-0AA0>

##### Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/4EU2452-2UA00-0AA0>

##### Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

##### EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4EU2452-2UA00-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EU2452-2UA00-0AA0&lang=en)

Última modificación:

13/09/2019