

manipulador, 22 mm, redondo, plástico, negro, 2 posiciones, horizontal sostenido, sin enclavamiento mecánico, en posición O, con soporte, 1 NA, 1 NA, bornes de tornillo,



Nombre comercial del producto	SIRIUS ACT
Designación del producto	Manipulador
Tipo de producto	aparato completo
Denominación del tipo de producto	3SU1
Referencia del fabricante	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 del módulo de contacto suministrado</li> </ul>	<a href="#">3SU1400-1AA10-1BA0</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 del módulo de contacto suministrado</li> </ul>	<a href="#">3SU1400-1AA10-1BA0</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• del soporte suministrado</li> </ul>	<a href="#">3SU1500-0BA10-0AA0</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• del actuador suministrado</li> </ul>	<a href="#">3SU1000-7AA10-0AA0</a>

### Carcasa

Forma del frente de la caja	redondo
-----------------------------	---------

### Actuador

Tipo de elemento de accionamiento	Sin enclavamiento mecánico
Modo de funcionamiento del actuador	con enclavamiento
Sentido de ataque	Horizontal
Ampliación del producto opcional Fuente luminosa	No
Color	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• del actuador</li> </ul>	negro

Material del actuador	plástico
Forma del actuador	manilla prolongada
Diámetro exterior del actuador	30,5 mm
Número de módulos de contacto	2
Número de posiciones de maniobra	2
Ángulo máximo de desviación [°]	30°

Anillo frontal	
Componente del producto anillo frontal	Sí
Tipo de anillo frontal	Saliente
Material del anillo frontal	plástico
Color del anillo frontal	negro

Soporte	
Material del soporte	Plástico

Datos técnicos generales	
<b>Función del producto</b>	
• apertura positiva	No
<b>Tensión de aislamiento</b>	
• valor asignado	500 V
<b>Grado de contaminación</b>	3
<b>Tipo de corriente</b>	
• de la tensión de empleo	AC/DC
<b>Resistencia a tensión de choque valor asignado</b>	6 kV
<b>Grado de protección IP</b>	IP65, IP67
• del borne de conexión	IP20
<b>Resistencia a choques</b>	
• según IEC 60068-2-27	Semiperíodo senoidal 50 g / 11 ms
• para aplicaciones ferroviarias según EN 61373	categoría 1, clase B
<b>Frecuencia de maniobra máx.</b>	3 600 1/h
<b>Vida útil mecánica (ciclos de maniobra)</b>	
• como duración de servicio por sentido de ataque típico	100 000
<b>Vida útil eléctrica (ciclos de maniobra)</b>	
• típico	10 000 000
<b>Vida útil eléctrica (ciclos de maniobra) con contactores 3RT1015 hasta 3RT1026 típico</b>	10 000 000
<b>Corriente térmica</b>	10 A
<b>Designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009</b>	S
<b>Designaciones de referencia según EN 61346-2</b>	S
<b>Corriente permanente del interruptor automático curva C</b>	10 A; para una intensidad de cortocircuito inferior a 400 A

<b>Corriente permanente del cartucho fusibles DIAZED rápido</b>	10 A
<b>Corriente permanente del cartucho fusible DIAZED gG</b>	10 A
<b>Tensión de empleo</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC <ul style="list-style-type: none"> <li>— con 50 Hz valor asignado</li> <li>— con 60 Hz valor asignado</li> </ul> </li> <li>• con DC <ul style="list-style-type: none"> <li>— valor asignado</li> </ul> </li> </ul>	5 ... 500 V 5 ... 500 V 5 ... 500 V

### Electrónica de potencia

<b>Confiabilidad de contacto</b>	Una maniobra errónea cada 100 millones (17 V, 5 mA), una maniobra errónea cada 10 millones (5 V, 1 mA)
----------------------------------	--

### Circuito de corriente secundario

<b>Tipo de contacto de los contactos auxiliares</b>	Aleación de plata
<b>Número de contactos NC para contactos auxiliares</b>	0
<b>Número de contactos NA para contactos auxiliares</b>	2
<b>Número de contactos conmutados</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• para contactos auxiliares</li> </ul>	0

### Conexiones/Bornes

<b>Tipo de conexión eléctrica</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• de módulos y accesorios</li> </ul>	Bornes de tornillo
<b>Tipo de secciones de conductor conectables</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• monofilar con preparación de los extremos de cable</li> <li>• monofilar sin preparación de extremos de cable</li> <li>• alma flexible con preparación de los extremos de cable</li> <li>• alma flexible sin preparación de extremos de cable</li> <li>• con cables AWG</li> </ul>	2x (0,5 ... 0,75 mm <sup>2</sup> ) 2x (1,0 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ) 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ) 2x (1,0 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ) 2x (18 ... 14)
<b>Par de apriete de los tornillos en el soporte</b>	1 ... 1,2 N·m
<b>Par de apriete</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• para contactos auxiliares con bornes de tornillo</li> </ul>	0,8 ... 1 N·m

### Seguridad

<b>Valor B10</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con alta tasa de demanda según SN 31920</li> </ul>	100 000
<b>Cuota de defectos peligrosos</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con baja tasa de demanda según SN 31920</li> <li>• con alta tasa de demanda según SN 31920</li> </ul>	20 % 20 %
<b>Tasa de fallos [valor FIT]</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con baja tasa de demanda según SN 31920</li> </ul>	100 FIT

Valor T1 para intervalo entre pruebas o vida útil según IEC 61508	20 y
---	------

### Condiciones ambiente

<b>Temperatura ambiente</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• durante el funcionamiento</li> <li>• durante el almacenamiento</li> </ul>	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
Categoría medioambiental durante el funcionamiento según IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con humedad relativa del aire de 10 ... 95 %, no se permite condensación en servicio en ninguno de los aparatos por detrás del panel frontal)

### Instalación/ fijación/ dimensiones

<b>Tipo de fijación</b>	fijación frontal
<ul style="list-style-type: none"> <li>• de módulos y accesorios</li> </ul>	Fijación en placa frontal
<b>Altura</b>	40 mm
<b>Anchura</b>	40 mm
<b>Forma del recorte para montaje</b>	redondo
<b>Diámetro de montaje</b>	22,3 mm
<b>Tolerancia positiva del diámetro de montaje</b>	0,4 mm
<b>Altura de montaje</b>	71,3 mm
<b>Ancho de montaje</b>	30,5 mm
<b>Profundidad de montaje</b>	53,7 mm

### Certificados/Homologaciones

General Product Approval	Declaration of Conformity
 CCC  CSA  UL	 EAC  CE EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

## Más información

### Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

### Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1100-7AA10-1NA0>

### Generador CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1100-7AA10-1NA0>


### Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1100-7AA10-1NA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1100-7AA10-1NA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1100-7AA10-1NA0&lang=en)





Última modificación:

12/09/2019