

Bloque FI, 2 polos, Tipo A, Entrada: 100 A, 300 mA, Un AC: 230 V, para 5SP4



La versión

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Nombre comercial del producto | SETRON |
| Designación del producto | Bloque diferencial |
| Tipo de producto | Sin retardo |

Datos técnicos generales

| | |
|--|---|
| Número de polos | 2 |
| Tamaño para aparatos modulares / según DIN 43880 | 1 |
| Protección de contacto directo contra descarga eléctrica | A prueba de contacto involuntario con los dedos y el dorso de la mano |
| Vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico | 10 000 |
| Función de maniobra / retardo breve | No |
| Categoría de sobretensión | III |

La tensión de alimentación

| | |
|--|-----------|
| Corriente / con AC / valor asignado | 100 A |
| <ul style="list-style-type: none"> Tensión de alimentación / con AC / valor asignado | 230/400 V |
| <ul style="list-style-type: none"> Tensión de alimentación / para equipo de prueba / mín. | 195 V |

| | |
|---|--|
| • valor asignado | 50 Hz |
| Clase de protección | |
| Grado de protección IP | IP20, para montaje en distribuidor, con conductores conectados |
| Disipación | |
| Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo | 5 W |
| Electricidad | |
| Corriente diferencial de disparo / valor asignado | 300 mA |
| • corriente nominal In / IEC, DIN/VDE / a 40 grad. C | 93 A |
| • corriente nominal In / IEC, DIN/VDE / a 45 grad. C | 93 A |
| • corriente nominal In / IEC, DIN/VDE / a 50 grad. C | 90 A |
| • corriente nominal In / IEC, DIN/VDE / a 55 grad. C | 87 A |
| • corriente nominal In / IEC, DIN/VDE / a 60 grad. C | 85 A |
| • Corriente asignada In/IEC, DIN/VDE/con 65 Cel | 83 A |
| • corriente nominal In / IEC, DIN/VDE / a 70 grad. C | 80 A |
| Tipo de corriente de defecto | A |
| Resistencia a corriente de choque / valor asignado | 1 kA |
| Frecuencia de empleo | 50Hz |
| Detalles del producto | |
| Propiedad del producto / sin silicona | Sí |
| Ampliación del producto / incorporable / dispositivos complementarios | Sí |
| Conexiones | |
| Sección de conductor conectable | |
| • monofilar | 6 ... 50 mm ² |
| • multifilar | 6 ... 50 mm ² |
| Par de apriete / con bornes de tornillo | 2,5 ... 3 N·m |
| Posición / del cable de conexión a red | Arriba o abajo |
| Diseño Mecánico | |
| Altura | 90 mm |
| Anchura | 71 mm |
| Profundidad | 70 mm |
| Profundidad de montaje | 70 mm |
| Número de módulos de anchura | 3,5 |
| Tipo de fijación | Perfil DIN (REG) |




| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Posición de montaje | según las necesidades del usuario |
| Peso neto | 467 g |

Condiciones ambientales

| | |
|---|----------------|
| Temperatura ambiente | -25 ... +45 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> durante el almacenamiento | -40 ... +75 °C |

Certificados

| | |
|--|---|
| Designaciones de referencia | |
| <ul style="list-style-type: none"> según EN 61346-2 | F |
| <ul style="list-style-type: none"> según IEC 81346-2:2009 | F |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates | other |
|--|--|--|--|
|  CCC |  VDE | Miscellaneous  EG-Konf. | Miscellaneous Miscellaneous |

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SM2627-6>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SM2627-6>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SM2627-6

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

