



REACTANCIA DE RED PARA FU; FASES:3;  
 UN1(V):480; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):28 /60; I LN  
 (A):25,2; UK(%):2; LN(MH):0,503; TA/ISOKL:40 /B;  
 IP00; CONEXION:CONEXION POR TORNILLO; EN  
 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >REACTANCIA<

Figura similar

### Datos técnicos generales:

Designación del producto		Netzdrossel f. FU
Número de fases		3
Tipo de corriente		AC
Tensión de empleo valor asignado	V	400, 480
Frecuencia de empleo valor asignado	Hz	50 ... 60
Corriente		
• con AC		
— valor asignado	A	25,2
— máx.	A	28
Inductancia valor asignado	H	0,0005
caída relativa de tensión inductiva con valor asignado de intensidad, tensión y frecuencia	%	2
Pérdidas [W] del devanado	W	37,4
Pérdidas [W] del núcleo de hierro	W	7,7

### Datos mecánicos:

Tipo de conexión eléctrica para circuito principal		conexión por tornillo
--	--	-----------------------

Anchura	m	0,148
Altura	m	0,139
Profundidad	m	0,078

#### Condiciones ambiente:

Clase térmica según IEC 60085		B
Temperatura ambiente valor asignado	°C	40
Grado de protección IP		IP00

#### Certificados/ Homologaciones:

Declaration of Conformity	other
---------------------------	-------



EG-Konf.

[Confirmation](#)

#### Más información

##### Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

##### Industry Mall (sistema de pedido online)

<http://www.siemens.com/industrymall>

##### Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EP3600-5US00>

##### Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/4EP3600-5US00>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

##### EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4EP3600-5US00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EP3600-5US00&lang=en)

Última modificación:

13/09/2019