

Minicontactor, Terminales planos 2 NA + 2 NC por tornillo (diagonal)
24 V AC 50 Hz/29 V AC 60 Hz mando por AC !!! Producto a extinguir
El sucesor es SIRIUS 3RT23/25



Figura similar

Designación del producto	Minicontactor
Denominación del tipo de producto	3TK20
Tamaño del contactor	0
Grado de protección IP frontal	IP00
Designaciones de referencia según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 según IEC 750	K
Designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	Q
Designaciones de referencia según EN 61346-2	Q
Número de polos para circuito principal	4
Número de contactos NA para contactos principales	2
Número de contactos NC para contactos principales	2
Intensidad de empleo	
• con AC-1 con 400 V — con temperatura ambiente de 40 °C valor asignado	16 A
• con AC-3 con 400 V valor asignado	9 A
Potencia de empleo	

• con AC-1 con 400 V valor asignado	10 kW
• con AC-3 con 400 V valor asignado	4 kW
Tipo de corriente de la alimentación de tensión de mando	AC
Tensión de alimentación del circuito de mando con AC	
• con 50 Hz valor asignado	24 V
• con 60 Hz valor asignado	29 V
Frecuencia de la tensión de alimentación de mando	
• 1 valor asignado	50 Hz
• 2 valor asignado	60 Hz
Tipo de control del accionamiento de maniobra	convencional
Número de contactos NC para contactos auxiliares	0
• conmutación instantánea	0
• contacto retardado	0
Número de contactos NA para contactos auxiliares	
• conmutación instantánea	0
• contacto en avance	0
Tipo de fijación	fijación por tornillo
• montaje en serie	Sí
Altura	36 mm
Anchura	45 mm
Profundidad	60 mm
Tipo de conexión eléctrica	
• para circuito principal	conector plano de 6,3 mm
• para circuito auxiliar y circuito de mando	conector plano de 6,3 mm

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3TK2022-7AB0>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TK2022-7AB0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3TK2022-7AB0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TK2022-7AB0&lang=en

Curva característica: Comportamiento en disparo, I^2t , Corriente de corte limitada

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK2022-7AB0/char>

Otras características (p. ej. vida útil eléctrica, frecuencia de maniobras)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TK2022-7AB0&objecttype=14&gridview=view1>

Última modificación:

12/09/2019