

TK 2000 TK 2002

**Controle sus temperaturas con
sencillez y en cualquier circunstancia**

IP 65

TK 2000,
con 1 entrada termopar

■ ¡ Un termómetro compacto,
preciso y de uso sencillo !
Conecte su sonda
y mida...



TK 2002, ¡ la misma sencillez con 2 entradas !
Y además: ¡ la medida
de las diferencias de temperatura !

ESPECIFICACIONES


>> Termopar	TK 2000	TK 2002
Sensor utilizado	termopar tipo K	
Número de entradas	1	2
Rango de medida	-50 °C a 1000 °C	
Resolución	0,1 ó 1 °C	
Precisión	-50 °C a 0 °C: ± 1 °C / 0 a 1000 °C: $\pm 1,5\%$ $\pm 0,5$ °C	
Funciones		
Hold	Sí	
Unidad de medida	°C	
Pantalla	2000 cuentas	
Dimensiones	63 x 163 x 37,5 mm	
Peso	200 g	
Se entrega con:	1 sensor flexible termopar tipo K para medidas de -40 °C a +200 °C	2 sensores flexibles termopar tipo K para medidas de -40 °C a +200 °C

CONSEJOS...

...para realizar una medida correcta:

- > **Medidas con sensor a penetración:**
la extremidad del sensor debe penetrar en el interior del medio al menos 10 veces el diámetro del sensor.
- > **Medida de la temperatura ambiente:**
no ponga la mano sobre la parte activa del sensor ya que puede calentarlo o enfriarlo. Si el aire o el gas está en movimiento, no se producirán errores; en cambio si el aire está "inmóvil" (por ej. temperatura ambiente en locales), agite el sensor durante 10 a 20 segundos antes de realizar la medida.

UN SENSOR PARA CADA TIPO DE APLICACIÓN (OPCIONALES):



Y MUCHOS MÁS...

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

• TK 2000	P01.6531.00
• TK 2002	P01.6531.00

Accesorios y recambios

Sensores sin empuñadura		Sensores con empuñadura	
• SK1 aguja (800°C)	P03.6529.01	• SK11 aguja (600°C)	P03.6529.17
• SK2 deformable (1000°C)	P03.6529.02	• SK13 polivalente (1100°C)	P03.6529.18
• SK3 semirrígido (1000°C)	P03.6529.03	• SK14 superf. acodado (450°C)	P03.6529.19
• SK4 superficie (250°C)	P03.6529.04	• SK15 superficie (900°C)	P03.6529.20
• SK5 superficie (500°C)	P03.6529.05	• SK17 ambiente (600°C)	P03.6529.21
• SK6 flexible (285°C)	P03.6529.06	• Prolongadores	
• SK7 ambiente (250°C)	P03.6529.07	• CK1	P03.6529.09
• SK8 para tubos (140°C)	P03.6529.08	• CK2	P03.6529.10
• PK9 neumático (250°C)	P03.6529.15	• Empuñadura	
• SK19 superficie (200°C)	P03.6529.22	• PP1	P03.6529.12

SU DISTRIBUIDOR