



Interrupor automático 3VA1 IEC Frame 160 Clase de poder de corte S Icu=36 kA @ 415V 3 polos, protección de distribuciones TM240, ATAM, In=125 A protección de sobrecarga Ir=88A...125A protección de cortocircuito Ii=5...10 x In conexión plana con tornillos disparador shunt (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz 2 interruptores auxiliares HQ 1 bloque de señalización de disparado HQ

La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Interrupor automático de caja moldeada
Tipo de producto	Protección de distribuciones
Tipo de disparador de sobreintensidad	TM240
Función de protección del disparador de sobreintensidad	LI
Número de polos	3
Tipo de disparador auxiliar	Disparador de apertura (STL)
Tipo de interruptor auxiliar	2 bl. contactos aux. + 1 contacto de señaliz. de disparo HQ
Datos técnicos generales	
Tensión de aislamiento asignada Ui	800 V
Tensión de servicio asignada máx. Ue con AC	690 V
Tensión de empleo / con DC / valor asignado	500 V
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico	15 000
Vida útil eléctrica (ciclos de maniobra) / con AC-1 / con 380/415 V / con 50/60 Hz	8 000

Propiedad del producto / para neutro / ampliable/reequipable / protección de cortocircuito y sobrecarga	No
Tipo de la vigilancia de defectos a tierra	Sin
Función del producto • Función de comunicación • detección de pérdida de fase • otras funciones de medición	No No No
Peso neto	1,08 kg

Electricidad

Corriente permanente / valor asignado / máx.	160 A
Corriente permanente asignada Iu	125 A
Intensidad de empleo • con 40 °C • con 45 °C • con 50 °C • con 55 °C • con 60 °C • con 65 °C • con 70 °C	125 A 125 A 125 A 120 A 117,5 A 115 A 112,5 A

Capacidad de conmutación IEC 60947

Clase de poder de corte del interruptor automático	S
Poder de corte corriente de cortocircuito límite (Icu) • con 240 V • con 415 V • con 440 V • con 690 V	55 kA 36 kA 25 kA 7 kA
Poder de corte corriente de cortocircuito de servicio (Ics) • con 240 V • con 415 V • con 440 V • con 690 V	55 kA 36 kA 25 kA 5 kA
Poder de cierre corriente de cortocircuito (Icm) • con 240 V • con 415 V • con 440 V • con 690 V	121 kA 75,6 kA 52,5 kA 11,9 kA

Parámetros ajustables

Valor de respuesta ajustable para corriente / del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente / Valor inicial	88 A
--	------

Valor de respuesta ajustable para corriente / del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente / valor final	125 A
Clase de disparo / del disparador L / con característica I _{2t} / Valor inicial	1
Clase de disparo / del disparador L / con característica I _{2t} / valor final	1
Rango de ajuste/función de sobrecarga L/tiempo de retardo t _R /curva característica I ² t/memoria conectable	No
Valor de respuesta ajustable para corriente / del disparador instantáneo de cortocircuito / Valor inicial	625 A
Valor de respuesta ajustable para corriente / del disparador instantáneo de cortocircuito / valor final	1 250 A

Diseño Mecánico

Altura	130 mm
Anchura	76,2 mm
Profundidad	70 mm

Conexiones

Disposición de la conexión eléctrica / para circuito principal	conexión frontal
Tipo de conexión eléctrica / para circuito principal	Conexión plana con tornillos
Tipo de secciones de conductor conectables / para conexión de barra plana / mín.	12 x 0
Tipo de secciones de conductor conectables / para conexión de barra plana / máx.	17 x 6,5

Circuito auxiliar

Componente del producto	
• disparador de mínima tensión	No
• disparador de tensión	Sí
• disparador de mínima tensión con contacto en avance	No
• Señalizador de disparo	Sí
Número de contactos conmutados / para contactos auxiliares	3

Accesorios

Ampliación del producto / opcional / accionamiento del motor	Sí
Referencia del fabricante	
• de los bloques del contactos aux./de alarma integrados	3VA9988-0AA12
• de los bloques del contactos aux./de alarma integrados	3VA9988-0AB12
• del disparador auxiliar integrado	3VA9688-0BL32

Condiciones ambientales

Grado de protección IP / frontal	IP40
Temperatura ambiente	
• durante el funcionamiento / mín.	-25 °C
• durante el funcionamiento / máx.	70 °C
• durante el almacenamiento / mín.	-40 °C
• durante el almacenamiento / máx.	80 °C

Certificados

Designaciones de referencia / según IEC 81346-2:2009	Q
--	---

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
 CCC	 EAC	 EG-Konf.
 VDE	 RCM	
Miscellaneous		

Test Certificates	Shipping Approval
Type Test Certificates/Test Report	 ABS
Miscellaneous	 BUREAU VERITAS
Special Test Certificate	 LRS

Shipping Approval	other
 RMRS	CCS / China Classification Society
	Manufacturer Declaration
	Miscellaneous

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VA1112-4EF32-0JH0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VA1112-4EF32-0JH0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)





http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA1112-4EF32-0JH0


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





Última modificación:

10/08/2019