

KERN CP100-3P9

Células de pesaje "single-point" de acero inoxidable con protección IP69K



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	100 kg
Clase OIML:	C3
Combined Error:	0,023 %
Load cell connection:	4-Leiter
Resolution Load cell â Verifiable:	3000 e
Valor característico nominal:	2
Y value:	10000

Condiciones ambiente

Temperatura ambiental mínima:	-35 °C
Temperatura máxima de uso:	65 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C
Temperatura mínima de uso:	-10 °C

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	280 x 175 x 125 mm
Peso bruto:	3,252 kg
Peso neto:	2,736 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones (AxPxX):	174 x 45 x 64 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AxPxX):	800 x 800 x 0 mm
Longitud del cable:	3 m

Piktogramme

STANDARD

