

KERN CT2000-3Q1

Scherstab-Messzellen aus rostfreiem Stahl mit IP69-Schutz



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	2 t
Clase OIML:	C3
Combined Error:	0,017 %
Load cell connection:	6-Leiter
Resolution Load cell â Verifiable:	3000 e
Valor característico nominal:	2
Y value:	10000

Condiciones ambiente

Temperatura ambiental mínima:	-30 °C
Temperatura máxima de uso:	70 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C
Temperatura mínima de uso:	-10 °C

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	250 x 155 x 60 mm
Peso bruto:	1,114 kg
Peso neto:	1 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones (AxPxX):	130 x 31,5 x 31,5 mm
Longitud del cable:	5 m

Piktogramme

STANDARD

