


KERN CS5000-3Q1

Células de medición de 6 conductores para mediciones de fuerza y de masa



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	5 t
Combined Error:	0,017 %
Load cell connection:	6-Leiter
Resolution Load cell verificable:	3000 e
Valor característico nominal:	2
Y value:	10000

Condiciones ambiente

Temperatura ambiental mínima:	-10 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxAl):	220 x 135 x 100 mm
Peso bruto:	3,510 kg
Peso neto:	3,300 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseño

Dimensiones (AxPxAl):	120 x 100 x 45 mm
Longitud del cable:	5 m

Piktogramme

STANDARD

