

cartucho de fusibles NH, NH1, Entrada: 160 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, indicador combinado, orejetas aisladas



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Cartucho fusible NH
Tipo de producto	con cuchillas de contacto
Tipo de indicador de fusión	Centro identificador de aviso
Tipo de contacto	anticorrosión, de aleación de plata
Tipo de cartucho fusible	Cartucho fusible NH

Datos técnicos generales	
Tamaño del sistema de fusibles / según EN 60269-1	NH1
Clase de servicio del cartucho fusible	gG
interruptor automático / tipo básico	3NA6
Tipo de montaje	orejetas aisladas
Tipo de corriente	AC/DC
Corriente / con AC / valor asignado	160 A
Tensión de alimentación	
• con AC / valor asignado	690 V
• con DC	440 V

Clase de protección	
---------------------	--

Grado de protección IP	IP20, con los conductores conectados
------------------------	--------------------------------------

Capacidad de conmutación

Poder de corte, corriente	
<ul style="list-style-type: none"> • con DC / según IEC 60947-2 / valor asignado • según IEC 60947-2 / valor asignado 	<p>25 kA</p> <p>120 kA</p>

Disipación

Pérdidas [W]	14,29 W
Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	14,29 W

Electricidad

corriente nominal In / IEC, DIN/VDE / a 40 grad. C	152 A
Característica de limitación de corriente n.º/energía de corte	DE_3NA_1_690_gG_160

Diseño Mecánico

Anchura	
<ul style="list-style-type: none"> • de la caja 	30 mm
Posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical
Peso neto	288 g

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-5 ... +40 °C
<ul style="list-style-type: none"> • durante el almacenamiento 	Humedad relativa 90% a 20°C
Categoría medioambiental	-20 a +50 con 95% de humedad relativa

Certificados

Designaciones de referencia	
<ul style="list-style-type: none"> • según EN 61346-2 • según IEC 81346-2:2009 	<p>F</p> <p>F</p>

Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval	other
---------------------------	-------------------	-------------------	-------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)



GL

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)



<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NA6136-6>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NA6136-6>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA6136-6



1

-F1



2