

KERN EOE 150K50L



Balanzas para paquetes con una gran plataforma para un pesaje sencillo y rápido en la oficina, en producción, en envío etc.



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	150 kg
Lectura [d]:	50 g
Linealidad:	100 g
Peso recomendado para ajuste:	100 kg (M3)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Rango de tara:	150 kg
Reproducibilidad:	50 g
Resolución:	3000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	kg lb

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,500 cm
------------------------------	----------

Funciones

Función Data Hold:	si
Pesaje sin sacudidas (Programa de pesaje animales):	si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	5 °C
Temperatura máxima de uso:	35 °C

Suministro energético

Fuente de alimentación:	Adaptador de red
Fuente de alimentación/adaptador incluido:	CH EURO UK US
Pila:	4x1.5 V AA
Tensión de entrada:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Tiempo de funcionamiento:	100 h

Servicio

Alineación en el lugar de instalación:	961-249
Certificado DAkkS:	963-129

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de plataforma

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	660 x 600 x 90 mm
Peso bruto:	15,300 kg
Peso neto:	13,800 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones del aparato indicador (AxPxA):	235 x 114 x 51 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AxPxA):	550 x 550 x 58 mm
Longitud del cable del aparato indicador:	2,700 m
Material carcasa:	plástico
Material de plato de pesaje:	Acero lacado
Soporte mural:	si
Superficie de pesaje (AxP):	550 x 550 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION

