

# KERN KB 120-3N

Compacta balanza de precisión con gran campo de pesaje

# KERN®



## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	120 g
Intervalo de estabilización en condiciones de labo:	3 s
Lectura [d]:	1 mg
Linealidad:	3 mg
Peso mínimo (USP):	2 g
Peso recomendado para ajuste:	100 g (F1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad:	1 mg
Resolución:	120000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	2 h
Unidades de pesaje:	ct dwt g gn kg lb mo oz t tl (Cn) tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw) to

## Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	9 mm
------------------------------	------

## Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio):	1 mg
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal):	10 mg
Resolución de contaje:	120000

## Funciones

Determinación de porcentaje:	si
Función de contaje:	si
Función de conversión:	si
Función PRE-TARE:	si
Pesaje sin sacudidas (Programa de pesaje animales):	si
Pesajes inferiores:	Gancho

## Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	10 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

## Suministro energético

Acumulador:	Rchrg. battery optional
Fuente de alimentación:	Adaptador de red
Fuente de alimentación/adaptador incluido:	CH EURO UK US
Tensión de entrada:	100 V - 240 V
Tiempo de carga:	10 h
Tiempo de funcionamiento:	30 h
Tiempo de funcionamiento:	15 h

## Servicio

Certificado DAkkS:	963-127
--------------------	---------

## Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de precisión

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	238 x 360 x 180 mm
Peso bruto:	2,200 kg
Peso neto:	980 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	167 x 250 x 85 mm
Dimensiones parabrisas (ÃxA):	106   42
Dimensiones totales (AxPxX):	167 x 250 x 115 mm
Espacio de pesaje (ÃxA):	90   40
Material carcasa:	Plástico
Superficie de pesaje (d):	81

# KERN KB 120-3N

Compacta balanza de precisión con gran campo de pesaje



## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

