



Los asistentes de laboratorio con óptica de infinito e iluminación Köhler profesional

Características

- La cámara de tableta para microscopios KERN ODC 251 ahora también está disponible como solución completa digital en un práctico conjunto con microscopio y adaptador de montura C adecuado
- La intuitiva cámara de tableta para microscopios KERN ODC 251 combina una tableta Android con una pantalla HD de 10,5" y una cámara 4K de alta resolución de 8 MP
- La cámara adaptada mediante C-Mount está disponible en diversos modelos y es de uso universal
- Los conjuntos incluyen un microscopio de luz transmitida KERN OBN 135, un microscopio de contraste de fase KERN OBN 159 o un microscopio invertido KERN OCM 162
- El ámbito de suministro incluye una capota de protección contra el polvo, portaoculares de goma, así como instrucciones de uso en varios idiomas

Datos técnicos

- Óptica al infinito
- Revolver de objetivos quintuple
- Compensación de dioptrías de ambos lados
- Dimensiones totales A×P×A 390×200×470 mm
- Peso neto aprox. 11 kg
- Ocular: HWF 10x/Ø 20 mm
- Calidad del objetivo: Plan infinito

OBN-1

- Siedentopf inclinado 30°/giratorio 360°
- Objetivo : 4x/10x/20x/40x/100x
- Iluminación: 3W LED (luz transmitida)

OCM-1

- Siedentopf 30° inclinado
- Objetivo: 10x/20x/40x
- Iluminación: 5W LED (luz transmitida)

ODC 251

- 10,5" LCD-Pantalla táctil
- Resolución de la pantalla: 1920×1280 píxeles
- CPU: Rockchip RK3568 Quad-Core; 2,4 GHz
- Software de medición (preinstalado)

Encontrará información detallada sobre cada componente en la descripción del producto correspondiente de cada artículo

Modelo	Cámara incluida	Cámara Resolución	Cámara Interfaz	Cámara Framerate	Cámara Sensor
KERN					
OBN 135C825	ODC 825	5,1 MP	USB 2.0	6,8 - 55 fps	CMOS 1/2,5"
OBN 135C832	ODC 832	5,1 MP	USB 3.0	14,2 - 101,2 fps	CMOS 1/2,5"
OBN 135T251	ODC 251	8 MP 4 K	Ethernet, Bluetooth, WiFi, USB 2.0, USB 3.0, HDMI	30 fps	CMOS 1/1,8"
OBN 159T251					
OCM 162T251					

Nuevo modelo