

KERN CR 250-3P1

Células de carga de acero inoxidable

KERN[®]



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	250 kg
Clase OIML:	C3
Combined Error:	0,023 %
Load cell connection:	4-wire
Resolution Load cell â Verifiable:	3000 e
Valor característico nominal:	1,750
Y value:	10000

Condiciones ambiente

Temperatura ambiental mínima:	-50 °C
Temperatura máxima de uso:	70 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C
Temperatura mínima de uso:	-10 °C

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	220 x 180 x 60 mm
Peso bruto:	881 g
Peso neto:	701 g
Plazo de entrega:	96 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Longitud del cable:	3 m
---------------------	-----

Piktogramme

STANDARD

