

Interruptores FI/LS, Icn: 10 kA, 2P, Tipo A, 30 mA, Curva B, Entrada:  
13 A, Un AC: 110 V



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Tipo de producto	instantáneo
Datos técnicos generales	
Número de polos	2
Número de polos / Observación	2P
Número de polos / con protección	2
Clase de característica de disparo	B
interruptor automático / tipo básico	5SU1
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico	10 000
Categoría de sobretensión	III
Voltaje	
Resistencia a corriente de choque / con (8/20) $\mu$ s	1 kA
La tensión de alimentación	
Tipo de corriente	AC
Corriente / con AC / valor asignado	13 A
Tensión de alimentación	100 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>para equipo de prueba / mín.</li> </ul>	100 V

Frecuencia de la tensión de alimentación / valor asignado	50 Hz
<b>Clase de protección</b>	
Grado de protección IP	IP20, para montaje en cuadros eléctricos, con los conductores conectados
<b>Capacidad de conmutación</b>	
Poder de corte corriente de cortocircuito (I <sub>cn</sub> ) / según IEC 61009-1 / valor asignado	10 kA
Poder de corte, corriente	
• según EN 60898 / valor asignado	10 kA
• según IEC 60947-2 / valor asignado	20 kA
Poder de corte de defectos asignado (I <sub>Δm</sub> ) / según IEC 61009-1	10 kA
Clase de limitación de energía	3
<b>Electricidad</b>	
Corriente diferencial de disparo / valor asignado	30 mA
• Corriente asignada I <sub>n</sub> /IEC, DIN/VDE/con 30 Cel	13 A
• corriente nominal I <sub>n</sub> / IEC, DIN/VDE / a 40 grad. C	12,48 A
• corriente nominal I <sub>n</sub> / IEC, DIN/VDE / a 45 grad. C	12,22 A
• corriente nominal I <sub>n</sub> / IEC, DIN/VDE / a 50 grad. C	11,96 A
• corriente nominal I <sub>n</sub> / IEC, DIN/VDE / a 55 grad. C	11,57 A
• corriente nominal I <sub>n</sub> / IEC, DIN/VDE / a 60 grad. C	11,31 A
• Corriente asignada I <sub>n</sub> /IEC, DIN/VDE/con 65 Cel	10,53 A
• corriente nominal I <sub>n</sub> / IEC, DIN/VDE / a 70 grad. C	10,01 A
Tipo de corriente de defecto	A
<b>Detalles del producto</b>	
Función del producto / Neutro maniobrable	Sí
Equipamiento del producto / Protección contra contactos directos	Sí
Propiedad del producto	
• libre de halógenos	Sí
• sin silicona	Sí
<b>Conexiones</b>	
• Sección de conductor conectable	

— monofilar	0,75 ... 35 mm <sup>2</sup>
— multifilar	0,75 ... 35 mm <sup>2</sup>
• Sección de conductor conectable / alma flexible / con preparación de los extremos de cable	0,75 ... 25 mm <sup>2</sup>
Par de apriete / con bornes de tornillo	2,5 ... 3 N·m
Posición / del cable de conexión a red	arriba o abajo, a elegir

### Diseño Mecánico

Altura	90 mm
Anchura	54 mm
Profundidad	77 mm
Profundidad de montaje	70 mm
Número de módulos de anchura	3
Posición de montaje	según las necesidades del usuario
Peso neto	391 g

### Condiciones ambientales

Influencia de la temperatura ambiente	máx. 95% humedad
Temperatura ambiente	-25 ... +55 °C
• durante el almacenamiento	-40 ... +75 °C

### Certificados

Designaciones de referencia	
• según EN 61346-2	F
• según IEC 81346-2:2009	F

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other	Railway
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------	---------

[Miscellaneous](#)



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Vibration and Shock](#)

[Confirmation](#)

### Más información

#### Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

#### Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SU1324-6KX13>

#### Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SU1324-6KX13>

#### Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SU1324-6KX13](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SU1324-6KX13)

#### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

#### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



