




DOCKING STATION USB-C™, 12 PUERTOS



Guía de instalación rápida

DA-70888

Vista general



1	Ratón	7	Teclado
2	Disco duro externo	8	Memoria USB
3	Red	9	Tarjetas de memoria
4	Pantalla VGA	10	Ordenador portátil
5	Suministro eléctrico	11	Pantalla HDMI®
6	Smartphone	12	Auriculares

Descripción

La docking station multifuncional DIGITUS® tiene todo lo que necesita para crear un espacio de trabajo totalmente equipado. Mediante los puertos HDMI® y VGA, puede añadir 2 monitores adicionales a su ordenador o conectar proyectores o televisores. En combinación con su pantalla existente, esto le permite clonar su ordenador en hasta 3 monitores o ampliar la visión a un máximo de 2 pantallas (2 ampliación + 1 clonación, Windows OS). Asimismo, la docking station está equipada con dos puertos USB-C™, uno de los cuales con Power Delivery (PD). Eso le permitirá cargar el portátil o tableta que tenga conectado durante su uso. Mediante el segundo puerto USB-C™, puede conectar otros dispositivos USB-C™. Cuatro puertos USB adicionales le proporcionan espacio suficiente para conectar otros dispositivos móviles, que se pueden cargar durante su uso. Naturalmente, también es posible conectar otros periféricos USB, como un ratón o un teclado, mediante los 4 puertos USB (2 USB 3.0 / 2 USB 2.0).

También están integrados dos lectores de tarjetas para tarjetas SD/TF y Micro SD, así como un puerto Gigabit Ethernet. Eso le permite conectar su portátil a la red local o a internet a través de la docking station usando un cable de red. La estación de conexión se completa con un conector de audio estéreo, que le permite usar un micrófono, un altavoz o auriculares. Con la docking station multifuncional de DIGITUS®, puede ampliar su portátil, tableta o smartphone con un solo puerto USB-C™.

Contenido del paquete

- 1 estación multifuncional USB-C™
- 1 manual del usuario
- 1 tarjeta de garantía

Características

- Cuerpo de aleación de cinc, superficie de silicona, robusto y resistente a la corrosión, tacto agradable.
- Funciona en ordenadores portátiles con puerto USB-C™ y teléfonos móviles o tabletas con función de salida de vídeo(DP Alt Mode).
- Compatible con sistema Windows, macOS®, Android.
- Puerto macho USB-C™ compatible con Plug and Play reversiblemente, sin necesidad de instalar controlador.
- Resolución de vídeo compatible con 1080p cuando se usa HDMI® y VGA simultáneamente. Uso de HDMI® solo para 4K, VGA para 1080p.
- Transferencia de datos del puerto USB 3.0 hasta 5 Gbps, transferencia de datos del puerto USB 2.0 hasta 480 Mbps.
- Puertos SD y TF integrados para compensar la ausencia de ranuras de tarjetas en MacBook®/UltraBook®; se pueden usar simultáneamente.
- Incluye 2 puertos USB-C™, un puerto PD 3.0 para cargar su dispositivo y otro puerto USB-C™ para conectar otros periféricos.
- Puerto Ethernet hasta 1000 Mbps, perfecto para jugar, gestionar asuntos de trabajo, transferir y descargar archivos en cuestión de segundos.
- Puerto de audio con salida de 3,5 mm, sonido nítido.
- Capacidad de funcionar bien entre -40 y 80 grados.
- Los componentes electrónicos son robustos, tienen una vida útil larga y una radiación baja, no perjudicial para el cuerpo humano.

- Menos interferencias, asegura un funcionamiento de la interfaz sin interferencias, normal y fluido.
- Mejora la protección de sobreintensidades, el equipo anfitrión no será dañado por el fallo de un equipo externo.

Especificaciones

Modelo de producto	DA-70888
Material	Cuerpo de aleación de cinc, superficie de silicona
Color	Negro
Interfaz	USB 3.0 * 2 + USB 2.0 * 2 + HDMI® + VGA + LAN + SD/TF + USB-C™ (PD) + USB-C™ (DATA) + Audio 3,5
Conector	USB-C™ macho
Dimensiones (largo x ancho x alto)	291 x 76 x 21 mm / 11,45 x 3,03 x 0,82 in
Peso	230 g / 8,11 oz
Sistema operativo	PC, ultrabook, tableta y notebook con Windows 10/8/7/Vista/XP/2000, macOS® 9.X y 10.X, Android
Dispositivos compatibles	Unidad flash, disco duro externo, teléfono móvil, tableta, cámara, lector de tarjetas, MP3, MP4, ratón, teclado, adaptador inalámbrico y cualquier periférico USB
USB 3.0 * 2	5 Gbps, 5 V 0,9 A máx.
USB 2.0 * 2	480 Mbps, 5 V 0,9 A máx.
SD/TF	Velocidad USB 2.0 = 480 Mbps, 5 V 0,9 A máx.

VGA	1920 * 1080p 60 Hz	Admiten simultáneamente salida de 1920 * 1080p 60 Hz
HDMI®	3840 * 2160p 30 Hz	
LAN	10/100/1000 Mbps	
USB-C™ * 2	USB-C™ PD 3.0, USB-C™ datos hasta 5 Gbps	
Audio	3,5 mm	

Consejos de uso

1. Para dispositivos 2,4 GHz, como teclados inalámbricos y adaptadores para ratón, que pueden no funcionar cerca de dispositivos USB 3.0 o hubs, use los puertos USB 2.0.
2. Este hub incluye puertos USB 2.0 y USB 3.0; para dispositivos que requieran velocidades elevadas, como discos duros USB 3.0, le recomendamos que use un puerto USB 3.0.

Notas

1. Por favor, utilice este producto según las instrucciones. DIGITUS® no se hace responsable de daños en discos duros o pérdidas de datos causados por un uso o un desmontaje indebidos de este producto.
2. La corriente instantánea requiere que todas las interfaces se inicien al mismo tiempo; si es superior a la corriente suministrada por el anfitrión, la docking station no puede arrancar normalmente y las interfaces deben conectarse y desconectarse una por una para que funcionen adecuadamente.
3. En el caso de dispositivos con mayor consumo de energía, como discos duros portátiles o impresoras, solo se debe conectar 2 dispositivos al mismo tiempo. Otros puertos pueden usarse para conectar una unidad Udisk, un ratón y otros dispositivos con consumo bajo de energía.

4. Por favor, asegúrese de que sus dispositivos dispongan de un puerto USB-C™ y sean compatibles con la salida de vídeo para poder usar la docking station multifuncional de DIGITUS®.
5. En macOS, el modo de extensión no es compatible cuando se conectan 2 monitores simultáneamente.

Assmann Electronic GmbH declara que la Declaración de Conformidad es parte del contenido de suministro. Si la Declaración de Conformidad no está incluida, puede solicitarla por correo postal en la dirección del fabricante indicada a continuación.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Alemania

