



**Referencia
Catalog No.
Alternate Catalog
No.**


**DILM150(RAC240)
239588
XTCE150G00B**

Gama de productos

Gama de productos			Contadores
Aplicación			Contactor de potencia para motores
Surtido insuficiente			Contadores de potencia hasta 170 V, 3 polos
Categoría de empleo			AC-1: Cargas no inductivas o ligeramente inductivas, hornos de resistencia AC-3/AC-3e: Normal AC induction motors: Starting, switching off while running AC-4: Motores de jaula de ardilla: Arrancar, parar, retroceder, avanzar...
			IE3
Notes			Apto también para motores con clase de eficiencia IE3.
Técnica de conexión			Bornes roscados
Polos			3 polo
Intensidad asignada de empleo			
AC-3			
Notes			A la temperatura ambiente máxima permitida (al aire) Also tested according to AC-3e.
380 V 400 V	I_e	A	150
AC-1			
Intensidad térm. conv., 3 polos, 50 - 60 Hz			
al aire			
a 40 °C	$I_{th} = I_e$	A	190
bajo envolvente	I_{th}	A	144
Intensidad térm. conv. 1 polo			
al aire	I_{th}	A	400
bajo envolvente	I_{th}	A	360
Potencia asignada de empleo máx. motores trifásicos 50 - 60 Hz			
AC-3			
220 V 230 V	P	kW	48
380 V 400 V	P	kW	75
660 V 690 V	P	kW	96
AC-4			
220 V 230 V	P	kW	20
380 V 400 V	P	kW	33
660 V 690 V	P	kW	48
Símbolos para esquemas			
Instructions			Contacts to EN 50 012. Circuito supresor integrado en la electrónica de accionamiento
Combinable con contacto auxiliar			DILM150-XHI(V)... DILM1000-XHI(V)...
Tensión de accionamiento			RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz
Clase de corriente AC/DC			Accionamiento por corriente alterna
Connection to SmartWire-DT			No
Tamaño			4

Datos técnicos

Generalidades

Normas y disposiciones			IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Longevidad, mecánica			
Accionamiento por corriente alterna	Maniobras	x 10 ⁶	5.7
Frecuencia de maniobra, mecánica			
AC operated	Maniobras/h		3600
Resistencia climática			Calor húmedo, constante, a IEC 60068-2-78 Calor húmedo, cíclico, a IEC 60068-2-30
Temperatura ambiente			
al aire		°C	-25 - +60
bajo envolvente		°C	- 25 - 40
Almacenaje		°C	-40 - 80
Posición de montaje			
Seguridad contra golpes (CEI/EN 60068-2-27)			
Choque semisenoidal 10 ms			
Contacto principal			
Contacto de cierre		g	10
Contactos auxiliares			
Contacto de cierre		g	7
Contacto de apertura		g	5
Seguridad contra golpes (IEC/EN 60068-2-27) en mesa de montaje			
Choque semisenoidal 10 ms			
Contacto principal			
Contacto de cierre		g	10
Contactos auxiliares			
Contacto de cierre		g	7
Contacto de apertura		g	5
Grado de protección			IP00
Protection against direct contact when actuated from front (EN 50274)			Protección contra contacto directo
Altitud máxima		m	Máx. 2000
Peso			
Accionamiento por corriente alterna		kg	2.25
Técnica de conexionado por borne de tornillo			
Sección de conexión conductor principal			
Flexible con terminal		mm ²	1 x (10 - 95) 2 x (10 - 70)
semirígido		mm ²	1 x (16 - 95) 2 x (16 - 70)
Solid or stranded		AWG	single 8...3/0, double 8...2/0
Pletina flexible	Número de láminas x Anchura x Grosor	mm	2 x (6 x 16 x 0.8)
Longitud desnuda		mm	24
Tornillo de conexión			M10
Par de apriete		Nm	14
Herramienta			
Hexagonal interior	Ancho de llave	mm	5
Sección de conexión conductor auxiliar			
rígido		mm ²	1 x (0.75 - 4) 2 x (0.75 - 2.5)
Flexible con terminal		mm ²	1 x (0.75 - 2.5)

		2 x (0.75 - 2.5)
Rígido o semirígido	AWG	18 ... 14
Longitud desnuda	mm	10
Tornillo de conexión		M3.5
Par de apriete	Nm	1.2
Herramienta		
Pozidriv screwdriver	Tamaño	2
Destornillador	mm	0.8 x 5.5 1 x 6

Contactos principales

Tensión asignada soportada al impulso	U _{imp}	V AC	8000
Categoría de sobretensión/ grado de contaminación			III/3
Tensión asignada de aislamiento	U _i	V AC	690
Tensión asignada de empleo	U _e	V AC	690
Seccionamiento seguro según EN 61140			
Entre bobina y contactos		V AC	690
entre los contactos		V AC	690
Poder de cierre (cos φ según IEC/EN 60947)			
	hasta 690 V	A	2100
Poder de apertura			
220 V 230 V		A	1500
380 V 400 V		A	1500
500 V		A	1500
660 V 690 V		A	1200
Resistencia a los cortocircuitos			
Protección contra cortocircuitos máx. fusible			
Coordinación de tipo “2”			
400 V	gL/gG 500 V	A	250
690 V	gL/gG 690 V	A	250
Coordinación de tipo “1”			
400 V	gL/gG 500 V	A	250
690 V	gL/gG 690 V	A	250

Corriente alterna

AC-1			
Intensidad asignada de empleo			
Intensidad térm. conv., 3 polos, 50 - 60 Hz			
al aire			
a 40 °C	I _{th} = I _e	A	190
a 50 °C	I _{th} = I _e	A	180
a 55 °C	I _{th} = I _e	A	170
a 60 °C	I _{th} = I _e	A	160
bajo envoltente	I _{th}	A	144
Intensidad térm. conv. 1 polo			
al aire	I _{th}	A	400
bajo envoltente	I _{th}	A	360
AC-3			
Intensidad asignada de empleo			
Open, 3-pole: 50 – 60 Hz			
Notes			A la temperatura ambiente máxima permitida (al aire) Also tested according to AC-3e.
220 V 230 V	I _e	A	150
240 V	I _e	A	150
380 V 400 V	I _e	A	150
415 V	I _e	A	150
440 V	I _e	A	150

500 V	I _e	A	150
660 V 690 V	I _e	A	100
Potencia asignada de empleo	P	kWh	
220 V 230 V	P	kW	48
240 V	P	kW	52
380 V 400 V	P	kW	75
415 V	P	kW	91
440 V	P	kW	95
500 V	P	kW	110
660 V 690 V	P	kW	96
AC-4			
Open, 3-pole: 50 – 60 Hz			
220 V 230 V	I _e	A	65
240 V	I _e	A	65
380 V 400 V	I _e	A	65
415 V	I _e	A	65
440 V	I _e	A	65
500 V	I _e	A	65
660 V 690 V	I _e	A	50
Potencia asignada de empleo	P	kWh	
220 V 230 V	P	kW	20
240 V	P	kW	22
380 V 400 V	P	kW	33
415 V	P	kW	39
440 V	P	kW	41
≥ 500 V	P	kW	47
660 V 690 V	P	kW	48

Corriente continua

Intensidad asignada de empleo, al aire			
DC-1			
60 V	I _e	A	160
110 V	I _e	A	160
220 V	I _e	A	90

Disipación térmica (3 polos)

3 pole, at I _{th} (60°)		W	36.5
Disipaciones térmicas con I _e según AC3/400 V		W	32.1
Impedancia por polo		mΩ	0.6

Accionamientos magnéticos

Seguridad de tensión			
Accionamiento AC	Llamada	x U _c	0.8 - 1.15
Accionamiento AC	Caída	× U _c	0.25 - 0.6
Power consumption of the coil in a cold state and 1.0 x U _S			
50 Hz	A la llamada	VA	180
50 Hz	Retención	VA	3.1
50 Hz	Retención	W	2.3
60 Hz	A la llamada	VA	170
60 Hz	Retención	VA	3.1
60 Hz	Retención	W	2.3
Factor de funcionamiento		% ED	100
Changeover time at 100 % U _S (recommended value)			
Contacto principal			
Accionamiento por corriente alterna			
Tiempo de cierre		ms	28 - 33
Tiempo de apertura		ms	35 - 41
Duración del arco		ms	15

Intensidad residual en caso de excitación de A1 - A2 del sistema electrónico (con señal 0)		mA	≤ 1
--	--	----	-----

Compatibilidad electromagnética (CEM)

Emisión de interferencias			según EN 60947-1
Inmunidad a interferencias			según EN 60947-1

Rating data for approved types

Poder de corte			
Maximum motor rating			
3 fases			
200 V 208 V	HP		50
230 V 240 V	HP		60
460 V 480 V	HP		125
575 V 600 V	HP		125
1 fase			
115 V 120 V	HP		10
230 V 240 V	HP		30
General use	A		225
Short Circuit Current Rating	SCCR		
Basic Rating			
SCCR	kA		10
max. Fuse	A		600
max. CB	A		600
480 V High Fault			
SCCR (fuse)	kA		30/100
max. Fuse	A		300/300 Class J
SCCR (CB)	kA		65
max. CB	A		250
600 V High Fault			
SCCR (fuse)	kA		30/100
max. Fuse	A		300/600 Class J
SCCR (CB)	kA		30
max. CB	A		350
Special Purpose Ratings			
Electrical Discharge Lamps (Ballast)			
480V 60Hz 3phase, 277V 60Hz 1phase	A		160
600V 60Hz 3phase, 347V 60Hz 1phase	A		160
Incandescent Lamps (Tungsten)			
480V 60Hz 3phase, 277V 60Hz 1phase	A		160
600V 60Hz 3phase, 347V 60Hz 1phase	A		160
Resistance Air Heating			
480V 60Hz 3phase, 277V 60Hz 1phase	A		160
600V 60Hz 3phase, 347V 60Hz 1phase	A		160
Refrigeration Control (CSA only)			
LRA 480V 60Hz 3phase	A		540
FLA 480V 60Hz 3phase	A		90
LRA 600V 60Hz 3phase	A		540
FLA 600V 60Hz 3phase	A		90
Definite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)			
LRA 480V 60Hz 3phase	A		900
FLA 480V 60Hz 3phase	A		150
Elevator Control			
200V 60Hz 3phase	HP		30
200V 60Hz 3phase	A		92

240V 60Hz 3phase	HP	40
240V 60Hz 3phase	A	104
480V 60Hz 3phase	HP	75
480V 60Hz 3phase	A	96
600V 60Hz 3phase	HP	100
600V 60Hz 3phase	A	99

Certificado de modelo según IEC/EN 61439

Datos técnicos para la verificación del diseño			
Intensidad asignada de empleo para disipación térmica específica	I _n	A	150
Disipación térmica por polo, en función de la intensidad	P _{vid}	W	10.7
Disipación térmica del equipo, en función de la intensidad	P _{vid}	W	32.1
Disipación térmica estática, en función de la intensidad	P _{vs}	W	2.3
Capacidad de disipación térmica	P _{diss}	W	0
Temperatura ambiente mínima de funcionamiento		°C	-25
Temperatura ambiente máxima de funcionamiento		°C	60
Verificación de diseño IEC / EN 61439			
10.2 Resistencia de materiales y piezas			
10.2.2 Resistencia a la corrosión			Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios			Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verificación de la resistencia de los materiales aislantes en condiciones de calor normales			Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Verificación de la resistencia de los materiales aislantes al calor excesivo y al fuego debido a los efectos eléctricos internos			Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)			Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.5 Elevación			No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.2.6 Impacto mecánico			No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.2.7 Incripciones			Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes			No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.4 Distancias de separación y fuga			Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas			No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación			No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos			Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos			Es responsabilidad del cuadrista.
10.9 Propiedades de aislamiento			
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación			Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada			Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante			Es responsabilidad del cuadrista.
10.10 Aumento de la temperatura			El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos			Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética			Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica			El dispositivo cumple los requisitos, siempre que se observe la información del folleto de instrucciones (IL).


Datos técnicos según ETIM 7.0

Conmutadores en baja tensión (EG000017) / Contactor magnético, conmutador CA (EC000066)			
Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos / Tecnología de conmutación de baja tensión / Contacto (baja tensión) / Contacto de potencia (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])			
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ		Volt	190 - 240
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ		Volt	190 - 240
Tensión de alimentación nominal Us en CC		Volt	0 - 0
Tipo de tensión para la activación			CA
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1, 400 V		Ampere	190
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3, 400 V		Ampere	150
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V		Kilowatt	75


Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V		Ampere	65
Potencia asignada de trabajo a AC-4, 400 V		Kilowatt	33
Versión modular			No
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente abierto			0
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente cerrado			0
Tipo de conexión del circuito de corriente principal			Conexión enroscada
Número de contactos normalmente cerrado como contacto principal			0
Número de contactos principales como contacto normalmente abierto			3

Homologaciones


Product Standards			IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.			E29096
UL Category Control No.			NLDX
CSA File No.			012528
CSA Class No.			2411-03, 3211-04
North America Certification			UL listed, CSA certified
Specially designed for North America			No



- 1: Overload relay
- 2: Suppressor
- 3: Auxiliary contact modules




en el lateral: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA




Motores de jaula de ardilla
 Características de servicio
 Conexión: desde paro
 Desconexión: durante la marcha
 Características eléctricas
 Conexión: hasta 6 x intensidad asignada del motor
 Desconexión: hasta 1 x intensidad asignada del motor
 Categoría de empleo
 100 % AC-3
 Casos típicos de aplicación

Compresores
Elevadores
Mezcladores
Bombas
Escaleras mecánicas
Mecanismos de agitación
Ventiladores
Cintas transportadoras
Centrifugadoras
Ventanillas
Norias
Instalaciones de aire acondicionado
Accionamientos generales en máquinas de mecanización y proceso



Condiciones de servicio extremas
Motores de jaula de ardilla
Características de servicio
Mando por impulso, frenado a contracorriente, inversión
Características eléctricas
Conexión: hasta 6 x intensidad asignada del motor
Desconexión: hasta 6 x intensidad asignada del motor
Categoría de empleo
100 % AC-4
Casos típicos de aplicación
Maquinaria de imprenta
Trefiladoras
Centrifugadoras
Accionamientos especiales en maquinaria de mecanización y proceso



Switching conditions for non-motor consumers, 3 pole, 4 pole

Operating characteristics

Non inductive and slightly inductive loads

Electrical characteristics

Switch on: 1 x rated operational current

Switch off: 1 x rated operational current


Utilization category

100 % AC-1


Typical examples of application

Electric heat

Dimensiones



Contactores con bloques de contactos auxiliares



Distancia lateral para piezas conectadas a tierra: 10 mm

DILM80...DILM170
DILMC80...DILMC150
DILMF80...DILMF150