


KERN CCA 6K-4M



Sistema de conteo de alta resolución para contar grandes cantidades de piezas de tamaño muy reducido, puede mostrar como máximo 999.999 piezas contadas, opcionalmente con homologación



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanza industrial
Grupo de producto	Sistema de conteo
Familia de productos	CCA

Sistema de medición

Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Balanza de cantidades - Número de artículo	IFS 6K-3M
Balanza de referencia - Lectura [d]	100 mg
Balanza de referencia - número de artículo	TEWJ 6000-1M-B
Balanza de referencia - Campo de pesaje [Max]	6 kg
Linealidad	±
Balanza de cantidades - Reproducibilidad	0,001 kg; 0,002 kg
Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	6 kg (M1)
Balanza de cantidades - Campo de pesaje [Max]	3 kg; 6 kg
Tiempo de estabilización	2 s
Balanza de referencia - Linealidad	300 mg
Balanza de referencia - Reproducibilidad	100 mg
Unidades (si la unidad es evaluada de conformidad)	kg
Balanza de cantidades - Linealidad	0,001 kg; 0,002 kg
Balanza de cantidades - Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,001 kg; 0,002 kg
Balanza de cantidades - Lectura [d]	0,001 kg; 0,002 kg
Balanza de referencia - Carga excéntrica a 1/3 [Max]	300 mg
Unidades de medición	kg

Unidad predefinida kg

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	sí
Pantalla altura de dígitos	20 mm

Diseño

Dimensiones indicador (A×P×A)	250×160×65 mm
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	300×240 mm
Dimensiones superficie de pesaje	300×240 mm
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	300×240×105 mm
Material de carcasa	plástico
Material plato de pesaje	metal, lacado
Material plataforma	acero inoxidable
Material célula(s) de carga	aluminio
Nivel de burbuja	✓
Tornillos nivelantes ajustables	✓
Seguro de transporte - par de torsión	0,1 Nm
Longitud del cable	1,5 m
Indicador longitud del cable	5 m

Funciones

Función PreTare	✓
Función de memoria total	✓
Nivel de formulación/suma	Rez A (Total neto)
Función de conversión	✓
PLU - total	100
Pesaje de tolerancia	✓
Pesaje de tolerancia - tipo de señal	acústicamente visual
Función de conteo	✓
Resolución de conteo (Condiciones de laboratorio)	60.000
Se puede indicar el peso de referencia de conteo	✓
Peso parcial mínimo al contar piezas	100 mg
Peso parcial mínimo al contar piezas - en condiciones normales	1 g
Posible cantidad de referencia	5, 10, 20, 50, 100
Protección IP - unidad completa	IP23
Protección IP - pantalla	sin protección IP
Protección IP - plataforma	IP65
Protección IP - célula de carga	IP65

KERN CCA 6K-4M

KERN

Sistema de conteo de alta resolución para contar grandes cantidades de piezas de tamaño muy reducido, puede mostrar como máximo 999.999 piezas contadas, opcionalmente con homologación

Función de memoria	✓
Función de tara	manualmente (varias veces)
Número de teclas de manejo	28

Interfaz

Interfaces	RS-232 de serie
------------	-----------------

Alimentación

Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO UK CH
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 - 240 V
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	12 V, 500 mA
Toma de corriente para la fuente de alimentación	Interior plus, exterior menos
Tipo de batería / acumulador	Pb
Pila	sin batería
Conexión de la batería	Terminales enchufables
Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	8 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	18 h
Acumulador tiempo de carga	12 h
Acumulador opcional	Acumulador opcional

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	0 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Humedad ambiental [Min]	0 %
Humedad ambiental [Max]	80 %
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

Homologación

Marca CE	✓
Evaluación de la conformidad posible de fábrica	✓

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	965-229-216
Número de artículo para calibración DAkKS	962-129-127
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

Embalaje y envío


Plazo de entrega	4 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	695×405×490 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	9 kg
Peso bruto aprox.	12 kg
Peso de envío	27,6 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761276437
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY

