


SAUTER CS 250-3P1

KERN

Célula de medición "S" de 4 conductores de acero niquelado para mediciones de fuerza y de masa



Categoría	
Marca	Sauter
Categoría de producto	Célula de medición
Grupo de producto	Célula de pesaje/de carga
Familia de productos	CS P1

Sistema de medición	
Campo de pesaje [Max]	250 kg
Rango de medición fuerza [Max] (N)	2,5 kN
Célula de pesaje - Valor característico - nominal	2 mV/V
Célula de pesaje OIML clase	C3
Conexión de la célula de pesaje	4 conductores
Alimentación + Color	rojo
Alimentación - Color	negro
Señal + Color	verde
Señal - Color	blanco
Célula de pesaje - Resolución (calibrable)	3000 e
Aplicaciones de medición	fuerza masa
Direcciones de la fuerza	tracción compresión
Célula de pesaje Y-valor	10000
Célula de pesaje - Resistencia de entrada - nominal	350 Ω
Célula de pesaje - Resistencia de entrada - varianza	351 Ω
Célula de pesaje - Tensión de alimentación recomendada [Min]	5 V

Célula de pesaje - Tensión de alimentación recomendada [Max]	12 V
Célula de pesaje - Resistencia de aislamiento - [Min]	500 M Ω
Célula de pesaje - Error combinado	0,02%
Sobrecarga segura	150%
Carga de rotura	300%

Funciones	
Protección IP - unidad completa	IP67

Diseño	
Material	acero, niquelado
Forma constructiva	Célula de forma "S"
Dimensiones (A×P×A)	50,8×76,2×20,8 mm
Longitud del cable	3 m
Montaje - aplicación de fuerza	Agujero roscado M12
Montaje - disipación de fuerzas	Agujero roscado M12

Condiciones medioambientales	
Temperatura ambiental [Min]	-35 °C
Temperatura ambiental [Max]	65 °C
Temperatura de uso [Min]	-10 °C
Temperatura de uso [Max]	40 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-40 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	70 °C

Homologación	
Marca CE	✓

Servicios	
Número de artículo para calibración DAkkS (fuerza de compresión)	963-263V
Número de artículo para calibración DAkkS (fuerza de tracción)	963-163V
Número de artículo para calibración DAkkS (fuerza de tracción/fuerza de compresión)	963-363V

Información sobre el producto	
GTIN/Número EAN	4045761221529
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

SAUTER CS 250-3P1



Célula de medición "S" de 4 conductores de acero niquelado para mediciones de fuerza y de masa

Embalaje y envío

Método de envío	Servicio de paquetes
Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	185×155×60 mm
Peso neto aprox.	0,55 kg
Peso bruto aprox.	0,65 kg
Peso de envío	0,61 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION

