SAUTER **JCT 100**

Medidor de espespores de capa de la nueva generación



Categoría	
Marca	Sauter
Categoría de producto	Instrumento medidor de grosor de capa
Grupo de producto	Medidor del espespores de capa digital
Familia de productos	JCT

Sistema de medición	
Objeto de ensayo capa	Capas no magnéticas sobre hierro, acero, Tipo F Recubrimientos sobre metales no magnéticos, tipo N
Rango de medición de capa [d] (µm)	2000 µm
Lectura espespor de capa [d] (µm)	0,1 µm
Espesor mínimo material base	300 µm
Muestra mínima, plana (radio)	10 mm
Muestra mínima, convexo (radio)	1,5 mm
Muestra mínima, cóncava (radio)	50 mm
Memoria interna de datos: Número de grupos de valores	55
Unidades de medición	µm inch (mil)
Tolerancia (% de [Max])	2%
Posición de colocación del sensor	interno
Memoria interna de datos: Número de valores individuales	60
Medidores del espesor de capa tipo de sensor	FE NFE

Pantalla	
Tipo de pantalla	LCD gráfica
Pantalla tipo	LCD gráfica
Pantalla tamaño	2 "
Pantalla resolución	240×320
Pantalla reversible	✓

Diseño	
Dimensiones (A×P×A)	152×65×35 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	152×65×35 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	152×65×35 mm
Dimensiones indicador (A×P×A)	152×65×35 mm
Material de carcasa	plástico

Funciones	
Registro continuo de datos de medición posible	✓
Función de valor límite	✓
Función Hold	✓
Función Peak	✓
Función de memoria	✓
Función estadística	✓
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/ acumulador	5 min

Interfaz	
Interfaces	Bluetooth USB 2.0

Alimentación	
Alimentación suministrada	Acumulador
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO
Tipo de bateria / acumulador	Li-Ion
Conexión de la batería	Conector macho
Pila tiempo de carga	20 h
Número de células de la batería	3
Batería – Estructura/forma	Combinación inseparable de celdas (paquete)
Capacidad de la batería (Wh)	4,81 Wh
Batería – Contenido de litio	9 g
Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	6 h

SAUTER **JCT 100**

Medidor de espespores de capa de la nueva generación

Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	8 h
Acumulador tiempo de carga	3 h
Batería/acumulador conectado	conectado eléctricamente de fija, sin aislamiento

Homologación

Marca CE	✓

Servicios

Número de artículo para calibración de fábrica	961-112

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	250×198×50 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,75 kg
Peso de envío	0,75 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761367760
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

