

1 KERN KFS-TM

Indicador profesional con tres pantallas, opcionalmente con homologación

Características

- 99 posiciones de memoria de artículos
- Función de suma,
- Impresión con la fecha y la hora
- Protocolo de comunicación KERN (KCP) integrado, ideal para conectar un sistema de planificación de recursos empresariales o ERP
- Compatible con la aplicación KERN EasyTouch
- Pie de mesa para indicador incl.
- De serie: Soporte para montar el indicador en la pared

Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

ESTÁNDAR

RS 232 · KCP · GLP · 1 DAY

OPCIÓN · FÁBRICA



2 KERN KFN-TM

Robusto indicador de acero inoxidable con protección IP65 y tamaño de pantalla sobresaliente y salida analógica opcional para sistemas de control (PLC), etc.

Características

- Función de suma,
- Función Hold
- Pie de mesa para indicador incl.
- De serie: Soporte para montar el indicador en la pared

*No se puede combinar con verificación. Al instalar la interfaz de datos Bluetooth, la interfaz de datos RS-232 ya no puede utilizarse

**No se puede combinar con lámpara de señales. Al instalar el módulo analógico, la interfaz de datos RS-232 ya no puede utilizarse

ESTÁNDAR

KCP · IP 65 · 1 DAY

FÁBRICA

RS 232 · * · ** · M

KERN	1 KFS-TM	2 KFN-TM
Pantalla (secciones)	6 fases	5 + 1/2 fases
Aprobación (EU)	Sí	Sí
Resolución verificable (e)	3.000	6.000
Resolución del terminal (no calibrable)	60.000	30.000
Campos de pesaje	2	2
Unidades de pesaje	kg, g	kg
Graduación de cifras	1, 2, 5, 10, n	1, 2, 5, 10, n
Contaje de piezas con referencia	n	10, 20, 50, 100, 200
Pantalla, altura de dígitos	LCD, 16,5 mm	LCD, 52 mm
Pantalla retroiluminada	sí	sí
Células de pesaje DMS	87 – 1200 Ω	87 – 1600 Ω
Linealización (puntos)	4	3
Tensión de entrada	12 V, 500 mA	12 V, 500 mA
Temperatura ambiente admisible	0 °C – 40 °C	-10 °C – 40 °C
Dimensiones carcasa A×P×A	250×160×65 mm	265,5×164,5×96 mm
Peso neto	1,00 kg	2,6 kg