

KERN ORM 2SU

Medición digital del índice de refracción para aplicaciones universales

KERN



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Refractómetro
Grupo de producto	Refractómetro digital
Familia de productos	ORM-SU

Sistema de medición

Temperatura de la medición [Min] (°C)	0 °C
Temperatura de la medición [Max] (°C)	40 °C
Precisión	0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %
Método de medición	Reflexión total
Rango de medición Brix [Min]	0 %
Escalas	Brix Laktose (Milchzucker) Maltose (Malzzucker) Dextran
Rangos de medición	0,0 % - 50,0 % 0,0 % - 16,5 % 0,0 % - 15,6 % 0,0 % - 10,6 %
Lecturas [d]	0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
División Brix	0,1 %
Compensación de temperatura automática (ATC)	✓
Precisión Brix	±0,2 %
Campo de medición dextran [Min]	0 %
Campo de medición dextran [Max]	11 %
Lectura dextran	0,1 %

Precisión dextran	±0,2 %
Escala dextran	✓
Campo de medición lactosa (azúcar de la leche) [Min]	0 %
Campo de medición lactosa (azúcar de la leche) [Max]	17 %
Lectura lactosa (azúcar de la leche)	0,1 %
Precisión lactosa (azúcar de la leche)	±0,2 %
Campo de medición maltosa (azúcar de malta) [Min]	0 %
Campo de medición maltosa (azúcar de malta) [Max]	16 %
Lectura maltosa (azúcar de malta)	0,1 %
Precisión maltosa (azúcar de malta)	±0,2 %
Escala lactosa (azúcar de la leche)	✓
Escala maltosa (azúcar de malta)	✓
Líquido de calibración adecuado	0 % (agua destilada)
Rango de medición Brix [Max]	50 %
Escala Brix	✓
Ámbito de aplicación	Azúcar

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	121×58×25 mm
Tipo de refractómetro	Refractómetro manual
Escala - Tipo de pantalla	Digital
Cubierta de prisma	✓
Material de prisma	Vidrio de sílex de lantano ZLaF3 nD=1,85544

Funciones

Medición del valor medio	✓
Número de mediciones del valor medio	15
Protección IP - unidad completa	IP65
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	60 sec

Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Fuente de alimentación extraíble	desmontable
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Conexión de la batería	Almohadilla + Muelle
Batería capacidad	1.300 mAh
Batería tensión	1,5 V
Número de células de la batería	1

KERN ORM 2SU



Medición digital del índice de refracción para aplicaciones universales

Batería – Peso individual	11,5 g
Batería – Peso total en el artículo	11,5 g
Batería – Estructura/forma	Células individuales
Capacidad de la batería (Wh)	1,95 Wh
Batería – Contenido de litio	0 g
Batería/acumulador conectado	no conectado, adjunto

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Servicios

Número de artículo para calibración de fábrica	961-290
--	---------

Embalaje y envío

Dimensiones del contenedor de transporte (A×P×A)	170×110×50 mm
Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	170×110×50 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,15 kg
Peso bruto aprox.	0,35 kg
Peso de envío	0,31 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761335608
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD

