SAUTER **TN GOLD 80**

Instrumento de medición por ultrasonidos para la comprobación de la autenticidad de las barras y monedas de oro



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Instrumento medidor de grosor de material
Grupo de producto	Medidor de espesor de material ultrasónico de método de pulso-eco
Familia de productos	TN-GOLD

Sistema de medición

Espesor de material eco - pulso [Max] (mm)	80 mm
Lectura espesor de material [d] (mm)	0,01 mm
Velocidad del suono - [Min] (m/s)	1000 m/s
Velocidad del suono - [Max] (m/s)	9999 m/s
Cabezal de medición diametro	6 mm
Cabezal de medición frecuencia de medición	7 MHz
Memoria interna de datos: Número de grupos de valores	20
Unidades de medición	mm inch
Tolerancia (% de [Max])	0,5%
Memoria interna de datos: Número de valores individuales	100
Espesor de material eco - pulso [Min] (mm)	0,75 mm

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla tipo	LCD
Pantalla altura de dígitos	14 mm

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	150×74×32 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	150×74×32 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	150×74×32 mm
Dimensiones indicador (A×P×A)	150×74×32 mm
Material de carcasa	plástico
Material carcasa de pantalla	plástico
Longitud del cable	0,9 m

Funciones

Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/ acumulador	1 - 60 min

Interfaz

Interfaces	USB-Device

Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Tipo de bateria / acumulador	Álcali(-manganeso)
Pila	2×1.5 V AA
Conexión de la batería	Almohadilla + Muelle
Pila tiempo de carga	100 h
Batería capacidad	3.000 mAh
Batería tensión	1,5 V
Número de células de la batería	2
Batería – Peso individual	46 g
Batería – Peso total en el artículo	92 g
Batería – Estructura/forma	Células individuales
Capacidad de la batería (Wh)	4,5 Wh
Batería/acumulador conectado	no conectado, adjunto

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	-10 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Homologación

Marca CE	✓

Servicios

Número de artículo para calibración de fábrica	961-113

SAUTER **TN GOLD 80**

Instrumento de medición por ultrasonidos para la comprobación de la autenticidad de las barras y monedas de oro

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	375×220×95 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,25 kg
Peso bruto aprox.	1,4 kg
Peso de envío	1,6 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761210660
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

