




VideoInspector XXL

Sistema profesional de inspección por vídeo para facilitar la inspección visual de zonas de difícil acceso - Unidad de cámara larga perfecta para aplicaciones a larga distancia

El sistema profesional de inspección por vídeo es ideal para localizar problemas detrás o dentro de objetos, paredes, tuberías y cavidades. El cabezal y la sonda de la cámara son impermeables y resistentes al diésel, la gasolina, el aceite del motor, el aceite de AdBlue®, el alcohol etílico y el agua salada, lo que hace que el dispositivo sea muy versátil. Gracias a la unidad de cámara larga, el producto es especialmente adecuado para su uso a grandes distancias. Otras ventajas son la excelente iluminación del objeto por LED y el soporte magnético para colocar la unidad base. Gracias a la reproducción natural de los colores, la pantalla es muy realista.

- Eficaz localización de problemas detrás o dentro de objetos, paredes, tuberías o espacios huecos
- Unidad de cámara larga para uso a grandes distancias
- El cabezal y la sonda de la cámara son impermeables y resistentes al diésel, la gasolina, el aceite del motor, el aceite de AdBlue®, el alcohol etílico y el agua salada (contenido salino del 28%)
- Intensa iluminación del objeto con 8 LED de alto rendimiento



DATOS TÉCNICOS

Diámetro del cabezal de la cámara	7,9 mm
Resolución de la cámara	1280 x 720 pixel
Campo visual (FOV)	80°
Profundidad de campo (DOF)	3 ... 8 cm
Tipo de pantalla	3,5"
Resolución de la pantalla	640 x 480 pixel
Formato de las imágenes	JPEG
Sonda de longitud	5 m
Iluminación	4 niveles de brillo
Zoom digital	Zoom digital de 2x en intervalos de 10%
Memoria	Tarjeta micro SD de hasta 32 GB
Conexiones	USB tipo C
Alimentación	Bloque de iones de litio de 3,7V / 2,8Ah USB tipo C 5V / 2A
Dimensiones (An x Al x F)	108 mm x 260 mm x 110 mm x (soporte incluida)
Peso	1070 g (Bloque de batería incluido)



VOLUMEN DE SUMINISTRO



Nº de artículo 082.238A

GTIN (EAN) 4021563737796

UV 1