

JT-RD6006B

Fuente de alimentación programable para laboratorio



Descubra la Black Edition de la fuente de alimentación de laboratorio JT-RD6006, una combinación perfecta de rendimiento y aspecto elegante. Este avanzado dispositivo suministra hasta 60 V y 6 A y está equipado con un teclado intuitivo y 9 ranuras de memoria para un manejo sencillo. Gracias a la interfaz USB, puede controlarse cómodamente a través de un PC, y la función de carga de batería integrada amplía su gama de aplicaciones.

El dispositivo no sólo ofrece un diseño atractivo, sino también amplias funciones de protección, como protección contra sobretensión y sobrecorriente, así como fusibles reemplazables.

Compacta, potente y ahora disponible en un elegante color negro, la JT-RD6006B es la solución ideal para cualquiera que desee combinar una fuente de alimentación fiable con un diseño moderno.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Características especiales	Función de carga de la batería, Los valores pueden introducirse cómodamente mediante el teclado, protección ajustable contra sobrecorriente y sobretensión, RTC integrado (requiere pila CR1220), Sensor de temperatura NTC
----------------------------	---

Color de la caja	Negro
------------------	-------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de entrada	6 - 70 V
Tensión de salida	0 - 60 V
Corriente de salida	0 - 6 A
Potencia de salida	0 - 360 W
Resolución de tensión	0,01 V
Resolución actual	0,001 A
Rango de medición de la función de carga de la batería	0 - 9999,99 Ah 0 - 9999,99 Wh
Ripple	100 mV (pp) (a máxima utilización)
Mostrar	2.LCD de 4 pulgadas
Accesorios opcionales	Vivienda, Adaptador WiFi
Temperatura de trabajo	-10 - 40 °C
Fusible	Fusible SMD, acción rápida, cerámica 10 A
Conectores banana Diámetro	4 mm



PARA MÁS INFORMACIÓN

Dimensiones	167 x 81 x 65 mm
Peso	607 g
Número de artículo	JT-RD6006B
Volumen de suministro	JT-RD6006B, Sensor de temperatura NTC, fusible de 10 A
Número del arancel aduanero	8504403000
EAN	4250236827858