



Balanza de bolsillo con plato de pesaje inox y práctico platillo de tara

Características

- Balanza de bolsillo de alta resolución con una especial rapidez de reacción y de estabilización, lo que permite una gran eficiencia en el trabajo
- Con una estructura especialmente plana
- **1** Cubierta de plástico resistente como protección contra presión y polvo. También se puede utilizar como un recipiente de pesaje
- Plato de pesaje acero inoxidable, fácil e higiénico de limpiar
- Lista para el uso: Pilas incluidas, 2×CR2032, tiempo de funcionamiento hasta 8,75 h. Función AUTO-OFF después de 4 minutos para ahorrar batería



Balanza compacta de bolsillo para pesar con precisión joyería y piezas preciosas, en quilates

Características

- Manejo fácil y cómodo mediante 4 teclas
- Conmutable de g a ct, gn, dwt, ozt, oz al pulsar una tecla
- Pantalla táctil de alto contraste, iluminación de fondo y sensible al tacto, para un manejo y lectura con toda comodidad
- Tapa abatible como protección contra presión y polvo
- Plato de pesaje acero inoxidable, fácil e higiénico de limpiar
- Recipiente de pesaje de serie
- Balanza para polvo con división de grano (gn), ideal para tiradores deportivos, recargadores, etc. para casquillos de cartuchos autollenantes
- Cable USB como fuente de alimentación de serie
- Lista para el uso: Pilas incluidas, 4×1.5 V AAA, tiempo de funcionamiento hasta 150 h. Función AUTO-OFF después de 5 minutos para ahorrar batería
- **2** Entrega en embalaje de diseño individual

Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!



ESTÁNDAR

1 DAY

OPCIÓN

1 DAY

DAKKS



ESTÁNDAR

1 DAY

OPCIÓN

1 DAY

DAKKS

| KERN Modelo                              | TGC 150-2 | TGC 500-1     | TGC 1K-3 | TGD 50-3C    |
|------------------------------------------|-----------|---------------|----------|--------------|
| Campo de pesaje [Max] g                  | 150       | 500           | 1000     | 50           |
| Lectura [d] g                            | 0,01      | 0,1           | 1        | 0,001        |
| Display LCD – retroiluminado             |           | sí            |          | sí           |
| Display LCD – altura de dígitos          |           | 12 mm         |          | 20 mm        |
| Dimensiones del superficie de pesaje A×P |           | 81 mm         |          | 65 mm        |
| Dimensiones totales A×P×A                |           | 100×130×18 mm |          | 96×150×64 mm |
| Peso neto                                | 200 g     | 150 g         | 150 g    | 250 g        |
| Temperatura ambiente admisible           |           | 0 °C – 40 °C  |          | 5 °C – 35 °C |
| Opcional Cert. de calibración DAKKS acr. |           | 963-127       |          | 963-127      |