

DATOS TÉCNICOS

Pinza amperimétrica digital Fluke 302+



MEDICIÓN DE CORRIENTES CA DE HASTA 400 A

Mida corriente alterna (CA) hasta 400 A para diagnosticar problemas eléctricos como sobrecargas, cortocircuitos y cableado defectuoso.

TENSIÓN DE CA/CC HASTA 600 V

Adecuado para una amplia gama de aplicaciones gracias a su clasificación de seguridad CAT IV 300 V/CAT III 600 V

FUNCIONES DE MEDICIÓN ESENCIALES

Solucione problemas eléctricos en una amplia variedad de sistemas con funciones de medición de corriente CA, tensión de CA/CC, resistencia y continuidad

Calidad, fiabilidad y precisión de Fluke al alcance de su mano

La Fluke 302+ es una pinza amperimétrica digital de alta calidad con respuesta media, diseñada para adaptarse a su forma de trabajar. Es el instrumento perfecto para una primera evaluación de fallos: lo suficientemente pequeña para llevar en una bolsa de trabajo, lo suficientemente resistente para soportar el uso diario y extremadamente sencilla de utilizar. Todo ello sin comprometer la seguridad. No se deje engañar por su tamaño: para aplicaciones cotidianas en las que no se requiera exactitud de verdadero valor eficaz, la Fluke 302+ proporciona mediciones fiables en todo momento.

Gracias a su capacidad para medir corriente alterna hasta 400 amperios, así como tensión de CA/CC y resistencia, la Fluke 302+ es adecuada para una amplia variedad de aplicaciones, como diagnosticar disyuntores que se disparan con frecuencia, medir cargas de circuito, identificar disyuntores y evaluar el estado de motores.

Características principales:

- Pinza amperimétrica compacta y fácil de usar, con apertura de 30 mm para realizar mediciones en conductores de gran tamaño.
- Mide cargas de corriente alterna (CA) elevadas de hasta 400 A para una amplia variedad de aplicaciones.
- Alta precisión del 1,8% para tareas de diagnóstico y solución de problemas.
- Pantalla retroiluminada que proporciona mayor visibilidad tanto en zonas con poca luz como en entornos muy iluminados.
- Clasificación de seguridad CAT IV 300 V/CAT III 600 V que ofrece confianza y tranquilidad.
- Incluye el juego de cables de prueba Fluke TL75 Hard Point™ para aplicaciones de uso general.
- Garantía estándar de dos años.

Especificaciones generales

Corriente de CA	
Rango	400,0 A
Precisión	1,8% ±5
Tensión de CA	
Rango	600,0 V
Precisión	1,5% ±5
Tensión de CC	
Rango	600,0 V
Precisión	1,0% ±5
Resistencia	
Rango	400,0/4000 Ω
Precisión	1% ±5
Continuidad	≤ 70 Ω
Pantalla con retroiluminación	Sí
Retención de datos	Sí
Tamaño	
Al. x An. x Pr. (mm)	207 x 75 x 34
Apertura de la pinza	30 mm
Categoría de seguridad	CAT III 600 V/CAT IV 300 V
Temperatura de funcionamiento	0 ~ 40 °C
Frecuencia de actualización de pantalla	> 2 veces/s
Cables de prueba	TL75
Batería	2 pilas AAA
Garantía	Dos años

Modelos disponibles

Modelo	Descripción
FLUKE-302+	Pinza amperimétrica digital Fluke 302+ CAT III, juego de cables de prueba Fluke TL75 Hard Point™, 2 pilas AAA (instaladas), 2 años de garantía



Fluke. Keeping your world up and running.™

www.fluke.es

©2024 Fluke Corporation.
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
240340-es

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.