

Ficha Técnica
Technical Data Sheet



Descripción	Description
- Instalación en pared lisa - Nº LEDs: 8 ó 15 - Orientable vertical y horizontalmente - Ángulo: 240° con cabezal proyector articulado - IP55 - Consumo de encendido de 20 W (PROXILED 8) 34 W (PROXILED 15)	- Flat wall mounting - No. of LEDs: 8 or 15 - Vertically and horizontally adjustable. - Angle: 240° with articulated projector head - IP55 - ON power consumption of 20 W (PROXILED 8) 34 W (PROXILED 15)
Aplicaciones	Areas of application
Para iluminación de grandes superficies en exterior y de acceso en garajes	To illuminate outdoor and garage access areas


Modelos Models		PROXILED 8	PROXILED 15
		8 LED	15 LED
Características técnicas Technical data			
Alimentación Power supply	V c.a. V AC	230 ± 10 %	
Frecuencia nominal Nominal frequency	Hz	50	
Consumo propio Power consumption	W	OFF: 1 W (8 VA) ON: 20 W (56 VA)	OFF: 1 W (8 VA) ON: 34 W (76 VA)
Poder de ruptura Switching capacity		---	
Detección de paso por cero Zero-cross switching		---	
Número de circuitos Number of circuits		---	
Luminosidad lámpara Lamp light level	lm	1.234	2.128
Nº LEDs Nº of LEDs		8	15
Color LED LED colour	K	5000 - 6300	
Ángulo de detección Detection angle		240 °	
Campo de detección Detection field		Hasta 12 m a 2,5 m de altura Up to 12 m at 2.5 m height	
Parámetros regulables Adjustable parameters		Tiempo (TIME) Sensibilidad lumínica (LUX) Distancia de captación (SENS)	
Sensibilidad lumínica Brightness range	lux	5...1.000 5...1,000	
Rango de temporización Timing range		3 s ... 15 min	
Clase de protección Protection class		Clase II en condiciones correctas de montaje Class II in correct mounting conditions	
Grado de protección Degree of protection		IP 55 según EN 60529 IP 55 according to EN 60529	
Montaje del equipo Method of mounting control		Pared (superficie) Pared (surface)	
Altura de instalación Installation height		Ideal entre 2,5 y 3 m Ideal between 2.5 and 3 m	
Conexión Connection		borne de tornillo screw terminals	
Sección de conductor Wire cross section	mm²	0,75...1,5 0.75...1.5	
Temperatura de funcionamiento Operating temperature	°C	-10 ... + 40	
Temperatura de transporte y almacenamiento Transportation and storage temperature	°C	-10 ... + 60	
Peso neto Net weight	g	885	1200

PROXILED


Cargas máximas recomendadas Maximum recommended load

Incandescentes	Fluorescentes	Halógenas baja tensión (12 V c.a.)	Halógenas (230 Vc.a.)	Lámparas bajo consumo	Downlights	LED
Incandescent	Fluorescent	Low voltage halogen (12 V AC)	Halogen (230 V AC)	Low consumption lamps	Downlights	
---	---	---	---	---	---	---


Conexión Wiring diagram



Dimensiones exteriores Overall dimensions



PROXILED 8



PROXILED 15

Accesorios Accessories available

Código Code:	Código Code:	Código Code:
Código Code:	Código Code:	Código Code:

Código Code	PROXILED 8	PROXILED 15
	OB135450	OB135475

Marcado Approvals and marking



Directivas de referencia Reference Directives

2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (LVD); 2011/65/CE (RoHS)

Normas de referencia

Reference standards

EN 60598-1:2008+A11:2009, EN 60598-2-1:1989
EN 61347-1:2008, EN 61347-2-13:2006
EN 62031:2008
EN 61058-1:2002+A2:2008, EN 61058-2-4:2005
EN 62471:2008, EN 60529:1991+A1:2000
EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009, EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008, EN 61000-4-2:2009
EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010
EN 61000-4-4:2004+A1:2010, EN 61000-4-5:2006
EN 61000-4-6:2009, EN 61000-4-8:2010
EN 61000-4-11:2004