TERMÓMETRO

PCE-ST 161



- **Pantalla LCD monocromática con retroiluminación**
- **Selección de unidades: °C y °F**
- **Funciones MAX, MIN y HOLD**
- **Robusta articulación metálica plegable**
- **Superficie engomada para un manejo antideslizante**
- **Grado de protección IP67**
- **Carcasa de ABS/TPE/metal**
- **Certificado HACCP**

El termómetro de varilla incorpora una sonda plegable e impermeable, adecuada para aplicaciones HACCP. Gracias a su rápido tiempo de respuesta y a su pantalla de fácil lectura, el termómetro permite realizar controles de temperatura de forma rápida y fiable.

El sensor NTC mide temperaturas de -50 °C a +290 °C. La sonda plegable permite un almacenamiento compacto, mientras que la articulación metálica robusta soporta plegados repetidos. La carcasa de ABS, TPE y acero inoxidable ofrece protección IP67. Su superficie antideslizante garantiza un agarre seguro durante el manejo.

La pantalla LCD con retroiluminación muestra los valores medidos. El termómetro permite seleccionar °C o °F y dispone de los modos MAX, MIN y HOLD. El modo HOLD fija el valor medido en la pantalla, mientras que MAX y MIN muestran los valores máximo y mínimo registrados. Si se supera el rango de medición, la pantalla indica «OL». Tras unos cuatro minutos sin uso, el termómetro se apaga automáticamente.

Gracias a su certificación HACCP, su protección IP67 y su sonda plegable, el termómetro permite realizar controles de temperatura fiables, con valores que se obtienen rápidamente y se leen con claridad.

Especificación

Temperatura	
Rango de medición	-50 ... -30 °C
Resolución	0,1 °C
Precisión	±1 °C
Temperatura	
Rango de medición	-30 ... +120 °C
Resolución	0,1 °C
Precisión	±0,5 °C
Temperatura	
Rango de medición	120 ... 200 °C
Resolución	0,1 °C
Precisión	±1 °C
Temperatura	
Rango de medición	200 ... 290 °C
Resolución	1 °C
Precisión	±2 °C
Sensor	
Tipo de batería	NTC

Datos técnicos generales	
Funciones de medición	MAX, MIN, HOLD
Tipo de pantalla	LCD
Tamaño de la pantalla	1,42 "
Tiempo de respuesta	2 s
Tiempo de funcionamiento	100 h
Dimensiones	Longitud de la sonda: 93 mm
Idioma del menú	Inglés (GB), Inglés
Protección IP (dispositivo)	IP67
Batería	2 x 1,5 V Pila de 1,5 V tipo AAA , Alcalina de manganeso
Capacidad de la batería	1200 mAh
Potencia	3,6 Wh
Condiciones de funcionamiento	0 ... 60 °C , 10 ... 95 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	-30 ... 70 °C , 10 ... 90 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	152 x 45 x 23 mm
Peso	140 g