SAUTER **TB 200-0.1US**

Mesureur de l‘épaisseur de matériau fiable pour une utilisation quotidienne



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Mesureur de l‘épaisseur de matériau
Groupe de produit	Jauge d'épaisseur à ultrasons pour matériaux á méthode d'écho d'impulsion
Famille de produits	TB-US

Système de mesure

L‘épaisseur de matériau écho - impulsion [Max] (mm)	200 mm
Lecture l‘épaisseur de matériau [d] (mm)	0,1 mm
Vitesse du son - [Min] (m/s)	500 m/s
Vitesse du son - [Max] (m/s)	9999 m/s
Tête de mesure diamètre	8 mm
Tête de mesure fréquence de mesure	5 MHz
Unités de mesure	mm inch
Tolérance (% de [Max])	0,5%
L‘épaisseur de matériau écho - impulsion [Min] (mm)	1,5 mm

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	161×69×32 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	161×69×32 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	161×69×32 mm
Matériau boîtier	plastique
Longueur de câble	0,9 m

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Pile	4×1.5 V AA
Pile capacité	2.600 mAh
Pile tension	1,5 V
Nombre de cellules de pile	4
Pile – Poids individuel	92 g
Pile – Poids total dans l'article	368 g
Capacité de la pile (Wh)	3,9 Wh
Pile/batterie connectée	non connecté, joint

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	0 °C
Température ambiante [Max]	50 °C
Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Homologation

Sigle CE	✓

Services

Numéro d‘article pour étalonnage usine	961-113

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	260×215×75 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,30 kg
Poids brut env.	1,00 kg
Poids d’expédition	0,958 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761140028
Classification REACH	pas de substances interdites

SAUTER **TB 200-0.1US**

Mesureur de l‘épaisseur de matériau fiable pour une utilisation quotidienne

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

