SAUTER **TG 1250-0.1FN**

Mesureur digital d‘épaisseur des revêtements premium pour revêtements de peinture, de laque etc.



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Appareil de mesure de l’épaisseur de couche
Groupe de produit	Mesureur digital d‘épaisseur des revêtements
Famille de produits	TG

Système de mesure

Objet d‘essai revêtement	Revêtements isolants sur fer et acier, Type F Revêtements sur métaux non-magnétiques, type N
Offset accur (% de [Max])	1%
Plage de mesure épaisseur du revêtement [d] (µm)	100 µm; 1250 µm
Lecture épaisseur du revêtement [d] (µm)	0,1 µm; 1 µm
Épaisseur minimale du matériau de base	300 µm
Plus petit échantillon, plan (rayon)	6 mm
Plus petit échantillon, convexe (rayon)	1,5 mm
Plus petit échantillon, concave (rayon)	50 mm
Mémoire interne des données : nombre de groupes de valeurs	1
Unités de mesure	µm inch (mil)
Tolérance (% de [Max])	3%
Position de l'emplacement du capteur	externe
Mémoire interne des données : nombre de valeurs individuelles	99
Mesureurs d’épaisseur de revêtement type de capteur	FE NFE

Écran

Écran type	graphique LCD
Écran hauteur de chiffres	10 mm

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	126×65×35 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	130×64×32 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	130×64×32 mm
Matériau boîtier	plastique
Longueur de câble	1 m

Fonctions

Possibilité d'enregistrement continu des données de mesure	✓
Possibilité d'augmenter la précision des mesures	✓
Fonction mémoire	✓
Fonction statistique	✓

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Pile	2×1.5 V AAA
Pile temps de chargement	50 h
Pile capacité	1.100 mAh
Pile tension	1,5 V
Nombre de cellules de pile	2
Pile – Poids individuel	45,2 g
Pile – Poids total dans l'article	90,4 g
Pile – Structure/forme	Cellules individuelles
Capacité de la pile (Wh)	1,6 Wh
Pile/batterie connectée	non connecté, joint

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	0 °C
Température ambiante [Max]	50 °C
Température de stockage [Min]	0 °C
Température de stockage [Max]	50 °C

Homologation

Sigle CE	✓

SAUTER **TG 1250-0.1FN**

Mesureur digital d‘épaisseur des revêtements premium pour revêtements de peinture, de laque etc.

Services

Numéro d‘article pour étalonnage usine	961-112

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	250×198×50 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,10 kg
Poids brut env.	0,75 kg
Poids d’expédition	0,75 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761140110
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

