



Découvrez plus de détails et d’accessoires assortis en ligne !

Mesureur digital d’épaisseur des revêtements premium pour revêtements de peinture, de laque etc.

Caractéristiques

- 1 Écran LCD, rétroéclairé, affichage de toutes les informations du premier coup d’œil
- Offset-Accur : Avec cette fonction, l’instrument peut être ajusté avec plus de justesse, en utilisant 2 valeurs pour l’ajustage. Dans ce cas la précision sera de 1 % (ou moins) de la valeur affiché
- Deux modes de mesure différents : mesure unique et mode de balayage pour des mesures continues
- Fonction Mini Statistique : Montre la valeur mesurée, la moyenne, la valeur Max et Min
- Mémoire des données interne pour jusqu’a 99 valeurs
- Unités éligibles : µm, inch (mil)
- Interface de données RS-232 de série
- Type F : Revêtements isolants sur fer et acier
- Type N : Revêtements sur métaux non-magnétiques
- Plaque zéro et feuilles d’ajustage incluses
- Livré dans une mallette de transport robuste
- Sonde externe pour des accès difficiles

Caractéristiques techniques

- Précision de mesure :
  - Standard : 3 % de la valeur mesurée ou ± 2,5 µm
  - Offset-Accur : 1 % de la valeur mesurée ou ± 1 µm
- Épaisseur minimale du matériau de base : 300 µm
- Dimensions totales L×P×H 126×65×35 mm
- Fonctionnement sur piles, piles de série (2×1.5 V AAA)
- Poids net env. 0,10 kg

DE SÉRIE



OPTION



Modèle	Plague de mesure [Max] µm	Lecture [d] µm	Objet en essai	Plus petite surface des échantillons (rayon) mm	Option Certificat d’étalonnage usine KERN
TG 1250-0.1FN	100 | 1250	0,1 | 1	Mesureur de combinaison Type F/Type N	F: Convexe: 1,5/ Concave: 25 N: Convexe: 1,5/ Concave: 50	961-112