


# KERN ABS120-4N



La más vendida de las balanzas analíticas, con un sistema de pesaje single-cell de alta calidad y aprobación de homologación [M]



## Funciones

Determinación de porcentaje:	si
Función de conteo:	si
Función de memoria de sumas:	si
Función standby:	si
Pesaje con rango de tolerancia:	si

## Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	85 %
Humedad ambiental mínima:	20 %
Temperatura ambiental mínima:	10 °C
Temperatura máxima de uso:	30 °C

## Suministro energético

Fuente de alimentación:	Adaptador de red
Fuente de alimentación/adaptador incluido:	CH EURO UK US
Tensión de entrada:	110 V - 230 V AC

## Servicio

Certificado DAkkS:	963-101
--------------------	---------

## Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza analítica

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	385 x 570 x 525 mm
Peso bruto:	8,720 kg
Peso neto:	5,832 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseño

Dimensiones carcasa (AxPxX):	210 x 345 x 328 mm
Dimensiones parabrisas (AxPxX):	201 x 220 x 256 mm
Espacio de pesaje (AxPxX):	174 x 162 x 227 mm
Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Nivel de burbuja:	si
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (d):	91

## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	120 g
Intervalo de estabilización en condiciones de labo:	3 s
Lectura [d]:	0,100 mg
Linealidad:	0,300 mg
Peso mínimo (USP):	400 mg
Peso recomendado para ajuste:	100 g (E2)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad:	0,200 mg
Resolución:	1.200.000
Tiempo de calentamiento:	8 h
Unidades de pesaje:	ct g mg

## Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1,400 cm
------------------------------	----------

## Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio):	1 mg
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal):	10 mg
Resolución de contaje:	120000

# KERN ABS 120-4N




La más vendida de las balanzas analíticas, con un sistema de pesaje single-cell de alta calidad y aprobación de homologación [M]

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

