



Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Balanza industrial con precisión de laboratorio, ideal para usos variados en la industria 4.0

Características

- Balanza de precisión para grandes cargas, ideal para muestras de gran volumen o muy pesadas
- Prerreducción numérica del peso de tara para recipiente de peso conocido. Útil para el control de cantidades de llenado
- La optimización automática de referencias mejora gradualmente el valor medio del peso de una pieza de contaje
- Unidad de pesaje programable libremente, p.ej. para la indicación directa en longitud de cordón g/m, el peso de superficie g/m² o similares

- KERN Universal Port (KUP, el puerto universal de KERN): permite conectar un adaptador de interfaz KUP externo, como p. ej. RS-232, USB, Bluetooth, WiFi o Ethernet para intercambiar datos y comandos de control, sin trabajo de instalación
- KERN Communication Protocol (KCP, protocolo de comunicación de KERN): El protocolo KCP permite la consulta y control remoto de la balanza a través de un dispositivo de control externo o un ordenador
- Capota protectora incluida en el suministro

Datos técnicos

- Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 21 mm
- Dimensiones de la plataforma de pesaje, acero inoxidable
 - A** A×P×A 230×230×103 mm
 - B** A×P×A 308×318×75 mm
 - C** A×P×A 500×400×127 mm, véase foto grande
- Dimensiones del indicador A×P×A 225×115×60 mm
- Longitud del cable del indicador aprox. 2,5 m
- Temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C

ESTÁNDAR



OPCIÓN



Modelo	Campo de pesaje [Max] kg	Lectura [d] g	Peso mínimo (Normal) g/pieza	Resolution Puntos	Peso neto aprox. kg	Plato de pesaje	Opciones
							Cert. de calibración DAkKS acr. KERN
KERN							
DS 3K0.01S	3	0,01	0,1	300.000	4,2	A	963-127
DS 8K0.05	8	0,05	0,5	160.000	8	B	963-128
DS 10K0.1S	10	0,1	1	100.000	4,2	A	963-128
DS 16K0.1	16	0,1	1	160.000	8	B	963-128
DS 20K0.1	20	0,1	1	200.000	8	B	963-128
DS 30K0.1	30	0,1	1	300.000	8	B	963-128
DS 30K0.1L	30	0,1	2	300.000	19	C	963-128
DS 36K0.2	36	0,2	1	180.000	10	B	963-128
DS 36K0.2L	36	0,2	2	180.000	19	C	963-128
DS 60K0.2	60	0,2	2	300.000	19	C	963-129
DS 65K0.5	65	0,5	5	130.000	19	C	963-129
DS 100K0.5	100	0,5	5	200.000	19	C	963-129
DS 150K1	150	1	10	150.000	19	C	963-129