

**Repères en acier inoxydable  
WSM 10 U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Figure similaire

**Petites plaques WSM**

- Entièrement inoxydables et résistantes aux acides
- Caractères gravés encore bien lisibles après laquage
- Également disponible avec une impression spéciale, gravé sur un support
- Contenu de la boîte à outils WSM : 40 unités de chaque élément suivant : 0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ., ~, =, ü, Terre, Neutre. 200 colliers de serrage en acier (200 mm). 30 supports en acier inox de 48 mm et 60 mm ; 20 supports en acier de 84 mm, et 10 supports en acier de 108 mm et de 288 mm

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Type       | WSM 10 U                                                                        |
| Référence  | <a href="#">1712501679</a>                                                      |
| Version    | Repères en acier inoxydable, Repères de fils et de câbles, 5.5 x 9.9 mm, argent |
| GTIN (EAN) | 4008190947484                                                                   |
| Cdt.       | 200 pièce(s)                                                                    |

## Repères en acier inoxydable WSM 10 U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur    | 9,9 mm  | Largeur (pouces)    | 0,39 inch  |
| Hauteur    | 5,5 mm  | Hauteur (pouces)    | 0,217 inch |
| Profondeur | 0,3 mm  | Profondeur (pouces) | 0,012 inch |
| Poids net  | 0,145 g |                     |            |

### Caractéristiques générales

|                                    |                  |                   |                   |
|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Caractères imprimés                | Lettres, grandes | Couleur           | argent            |
| Halogène                           | Non              | Impression        | U                 |
| Largeur                            | 9,9 mm           | Matériau          | Acier inox 1.4404 |
| Orientation de l'impression        | horizontal       | Type d'impression | Standard          |
| plage de température d'utilisation | -80...500 °C     |                   |                   |

### Repères de fils et de câbles

|                                             |        |                                             |         |
|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|---------|
| Halogène                                    | Non    | Section de raccordement du conducteur, max. | 500 mm² |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 16 mm² |                                             |         |

### Classifications

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

### Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Téléchargements

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|--------------------|------------------------------|