



RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Description du produit :

PTM 250 ist ein universell einsetzbarer, äußerst flacher Funkschalteneinsatz mit wartungsfreiem Energiegenerator.

Der Universal-Schalteneinsatz passt in zahlreiche Rahmenprogramme verschiedener Installationsmaterialhersteller. Die Bodenplatte ist kleb- oder schraubbar und damit sowohl auf Glas als auch auf Putz einfach anzubringen. Die Integration in den Rahmen erfolgt dabei ähnlich, wie bei Universaleinsätzen für Antennensteckdosen.

Lieferung erfolgt ohne Rahmen, diese müssen entsprechend gewünschtem Herstellerprogramm separat bestellt werden!

Note:

Weitere technische Daten sind den als Download zugeordneten Datenblättern zu entnehmen.

Données

Données techniques

Technologie radio	EnOcean 868 MHz, RPS type 2
Distance de transmission	300 m in open air, 30 m (typ.) within buildings
Antenne	Integrated EnOcean PTM 200 Radio Transmitter



Données géométriques

Largeur	71 mm / 2.795 inch
Hauteur	14 mm / 0.551 inch
Profondeur	71 mm / 2.795 inch

Données du matériau

Couleur	pure white
Poids	52.4 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... 65 °C
Humidité relative (sans condensation)	95 %

Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4045454271640
Customs Tariff No.	85365080990

Téléchargements

Documentation

Bid Text

758-940/003-000 EnOcean	Jan 21, 2016	DOC 28,2 kB	Téléchargement
----------------------------	--------------	----------------	----------------

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0 Oct 15, 2018	PDF 269,1 kB	Téléchargement
--	-------------------------	-----------------	----------------

System Description

Radio Technology – General Product Information	Jun 2, 2017	PDF 858,9 kB	Téléchargement
--	-------------	-----------------	----------------

Sous réserve de modifications.