
SAUTER **CO 20-Y2**

Célula de medición en miniatura de botón de acero inoxidable



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Célula de medición
Grupo de producto	Célula de pesaje/de carga
Familia de productos	CO Y2

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]	20 kg
Rango de medición fuerzo [Max] (N)	200 N
Célula de pesaje - Valor característico - nominal	1,5 mV/V
Célula de pesaje OIML clase	G5
Conexión de la célula de pesaje	4 conductores
Alimentación + Color	rojo
Alimentación - Color	negro
Señal + Color	verde
Señal - Color	blanco
Aplicaciones de medición	fuerza masa
Direcciónes de la fuerza	tracción compresión
Célula de pesaje - Resistencia de entrada - nominal	350 Ω
Célula de pesaje - Resistencia de entrada - varianza	20 Ω
Célula de pesaje - Resistencia de salida - nominal	350 Ω
Célula de pesaje - Resistencia de salida - varianza	3 Ω
Célula de pesaje - Tensión de alimentación recomendada [Min]	9 V
Célula de pesaje - Tensión de alimentación recomendada [Max]	12 V
Célula de pesaje - Resistencia de aislamiento - [Min]	5000 MΩ
Célula de pesaje - Error combinado	0,5%
Coeficiente de temperatura - valor característico	± 0.05% F.S. /10 °C
Tolerancia señal cero	≤± 1.0%FS
Coeficiente de temperatura - señal de cero	± 0.05% F.S. /10 °C
Error de fluencia (30 minutos)	+- 0.1%FS
Sobrecarga segura	150%
Carga de rotura	200%

Funciones

Protección IP - unidad completa	IP65

Diseño

Material	acero, inoxidable
Forma constructiva	Barra de tensión/ compresión
Dimensiones (Ø×A)	26×37,5 mm
Longitud del cable	2 m
Montaje - aplicación de fuerza	Rosca externa M5
Montaje - disipación de fuerzas	Rosca externa M5

Condiciones medioambientales

Temperatura de uso [Min]	0 °C
Temperatura de uso [Max]	40 °C

Homologación

Marca CE	✓

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS (fuerza de compresión)	963-261V
Número de artículo para calibración DAkkS (fuerza de tracción)	963-161V
Número de artículo para calibración DAkkS (fuerza de tracción/fuerza de compresión)	963-361V

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761232990
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

SAUTER **CO 20-Y2**

Célula de medición en miniatura de botón de acero inoxidable

Embalaje y envío

Método de envío	Servicio de paquetes
Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	120×90×85 mm
Peso neto aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,15 kg
Peso de envío	0,2 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION

