

## VPK (bouchon aveugle en plastique) VP M16 K54

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Pour obturer les perçages filetés inutilisés et garantir le degré d'étanchéité

### Informations générales de commande

|            |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type       | VP M16 K54                                                                                          |
| Référence  | <a href="#">1776920000</a>                                                                          |
| Version    | VPK (bouchon aveugle en plastique), Bouchons obturateurs, M 16, 7 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| GTIN (EAN) | 4032248156368                                                                                       |
| Cdt.       | 100 pièce(s)                                                                                        |

**VPK (bouchon aveugle en plastique)**  
**VP M16 K54**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|           |        |                   |            |
|-----------|--------|-------------------|------------|
| Longueur  | 5,5 mm | Longueur (pouces) | 0,217 inch |
| Poids net | 1,6 g  |                   |            |

**Températures**

|                                          |        |                                          |        |
|------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|
| Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C | Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |
| Température de fonctionnement, max.      | 100 °C | Température de fonctionnement, min.      | -40 °C |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000032    | ETIM 4.0   | EC000032    |
| ETIM 5.0   | EC000032    | ETIM 6.0   | EC000451    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-10 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-10 | eClass 7.1 | 27-14-91-10 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-10 | eClass 9.0 | 27-14-44-25 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-33 |            |             |

**Agréments**

Agréments


 ROHS Conforme
**Téléchargements**

|                    |                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                              |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a>                                                      |

### VPK (bouchon aveugle en plastique) VP M16 K54

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

