

KERN HFD 600K-1

Balanza de grúa robusta de alta resolución

KERN

Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanza industrial
Grupo de producto	Balanza de grúa
Familia de productos	HFD

Sistema de medición

Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	150 kg; 300 kg; 600 kg
Lectura [d]	0,05 kg; 0,1 kg; 0,2 kg
Reproducibilidad	0,05 kg; 0,1 kg; 0,2 kg
Linealidad	± 0,1 kg; 0,2 kg; 0,4 kg
Resolución	3.000, 3.000, 3.000
Rango de tara	599,8 kg
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	600 kg (M1)
Tiempo de estabilización	2 s
Tiempo de calentamiento	10 min; 10 min; 10 min
Conexión de la célula de pesaje	4 conductores
No es posible una carga excéntrica/descentrada	✓
Tipo de balanza	Balanza multirango
Unidades de medición	kg
Frecuencia de medición interna	10 Hz
Tolerancia (% de [Max])	0,2%
Fluencia máxima (15 minutos)	800 g
Fluencia máxima (30 minutos)	1,6 kg
Unidad predefinida	kg
Célula de pesaje tipo de carga	HS-16 1T

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	LED blanco
Pantalla tamaño	115×40 mm
Pantalla altura de dígitos	30 mm
Lenguajes de interfaz de usuario	Lenguaje simbólico

Diseño

Dimensiones completamente montado (A×P×A)	422×194×129 mm
Dimensiones indicador (A×P×A)	194×160×129 mm
Dimensiones de carcasa - anchura (A)	194 mm
Dimensiones de carcasa - profundo (B)	129 mm
Dimensiones de carcasa - altura/ longitud (C)	160 mm
Dimensiones - altura total/longitud total (D)	422 mm
Dimensiones - longitud interior (E)	384 mm
Dimensiones corchete/arriba - diámetro de orificio (F)	50,8 mm
Dimensiones gancho/abajo - diámetro de orificio (G)	50,8 mm
Dimensiones corchete/arriba - espesor (I)	19 mm
Dimensiones gancho/abajo - espesor (I)	19 mm
Material de carcasa	aluminio fundido
Material suspensión	acero forjado sin alear
Material gancho de carga	acero forjado sin alear
Material célula(s) de carga	acero de alta aleación
Células de carga - número	1

Funciones

Función de memoria total	✓
Nivel de formulación/suma	Sum A
Funcionamiento inalámbrico	✓
Indicación de capacidad	✓
Alcance módulo de radio	20 m
Función Standby	✓
Función Hold	✓
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	3 min off 5 min 15 min
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con adaptor de red	seleccionable

KERN HFD 600K-1

Balanza de grúa robusta de alta resolución

KERN

Función de tara	manualmente (una y varias veces)
Número de teclas de manejo	5

Alimentación

Alimentación suministrada	Acumulador y suministro de energía
---------------------------	------------------------------------

Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
--------------------------------	-----------------------------------

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO UK CH
--	------------------

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO UK US CH
--	------------------------

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	110 V - 240 V AC
--	------------------

Fuente de alimentación extraíble	desmontable
----------------------------------	-------------

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	12 V, 2500 mA
--	---------------

Toma de corriente para la fuente de alimentación	Conector hueco, interior plus, Ø exterior 5,5 mm, Ø interior 2,1 mm, largo 9,5 mm
--	---

Tipo de batería / acumulador	Li-Ion
------------------------------	--------

Pila	1×12 V, Type 23 A
------	-------------------

Conexión de la batería	Terminales enchufables
------------------------	------------------------

Batería capacidad	5.200 mAh
-------------------	-----------

Batería tensión	7,4 V
-----------------	-------

Número de células de la batería	8
---------------------------------	---

Batería - Peso individual	193 g
---------------------------	-------

Batería - Peso total en el artículo	1544 g
-------------------------------------	--------

Capacidad de la batería (Wh)	38,48 Wh
------------------------------	----------

Batería - Contenido de litio	36,6 mg
------------------------------	---------

Test superadas según UN 38.3	✓
------------------------------	---

Acumulador	7,4 V, 5200 mAh
------------	-----------------

Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	30 h
--	------

Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	70 h
--	------

Acumulador tiempo de carga	12 h
----------------------------	------

Batería/acumulador conectado	conectado eléctricamente de fija, sin aislamiento
------------------------------	---

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	-10 °C
-----------------------------	--------

Temperatura ambiental [Max]	40 °C
-----------------------------	-------

Humedad ambiental [Min]	0 %
-------------------------	-----

Humedad ambiental [Max]	80 %
-------------------------	------

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Comprobado por TÜV	✓
--------------------	---

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	961-250
---	---------

Número de artículo para calibración DAkKS	963-130H
---	----------

Número de artículo para certificado de conformidad	969-517
--	---------

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
------------------	-----

Dimensiones del embalaje (A×P×A)	725×278×270 mm
----------------------------------	----------------

Método de envío	Servicio de paquetes
-----------------	----------------------

Peso neto aprox.	9 kg
------------------	------

Peso bruto aprox.	11 kg
-------------------	-------

Peso de envío	11 kg
---------------	-------

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761202788
-----------------	---------------

Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida
---------------------	-----------------------------

Pictogramas

STANDARD



OPTION

