

KERN OZB-A5 133

KERN

Individualidad, variedad y un trabajo flexible gracias a nuestro sistema modular ► ECO-Caballetes universales



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Caballote para microscopio estereoscópico

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	283×292×303,5 mm
---------------------	------------------

Iluminación

Intensidad de iluminación	Luz incidente Luz transmitida
Tipo de iluminación luz incidente	LED
Tipo de iluminación luz transmitida	LED
Intensidad de iluminación luz incidente	3 W
Intensidad de iluminación luz transmitida	3 W

Enfoque

Mecanismo de enfoque	tornillo macro-/micrométrico coaxial
----------------------	--------------------------------------

Caballote para microscopios estereoscópicos

Tipo de soporte	forma de pilar
Altura de la columna	303,5 mm
Diámetro montaje soporte universal (Ø)	25 mm
Diámetro montaje cabezal de microscopio (Ø)	76 mm

Alimentación

Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO UK

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	385×370×330 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	3,0 kg
Peso bruto aprox.	4,2 kg
Peso de envío	9,4 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761232167
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD

