



Binoculares FullHD con pantalla TX-I42 Cámara integrada con zoom 4x y pantalla a color



- Binoculares FullHD para captura de video o foto
- FullHD 1080P(30fps) para video
- 2592x1944(JPG) para foto
- Zoom digital con aumento hasta 4x
- Amplificación de poca luminosidad (mejor observación con poca luminosidad (0,01 lux)
- Soporte de tarjeta MicroSD hasta un máx. de 128GB
- Batería recargable integrada de 2500mAh (hasta 8h de grabación)
- 7h de grabación video a 1080p (30fps) equivalen ≈ 32GB
- Cristal óptico con aumento de 12x
- Distancia cubierta: de 96 a 1000 metros

Especificaciones técnicas:

- 1/2,8" sensor CMOS 5MP
- Lente: f=25mm, F/NO 3,0, FOV=17,5°, amplificación de baja luminosidad (0,01 lux)
- Resolución de video: 1920x1080/30fps, 1280x720/60fps, 1280x720/30fps,
- Resolución de foto: 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, VGA: 640x480
- Duración de vídeo: 1, 3, 5 o 10 min. configurable
- Formato de archivo: JPG/ MP4
- 1 x batería de litio tipo 18650 (integrada) 3,7V, 2500mAh
- Tiempo de funcionamiento: Video: 7-8h; Foto: Depende de la resolución
- Tarjeta MicroSD** (hasta 128GB, clase 10) [**no incluida]
- Grabación video: 1080p: 5min. ≈ aprox. 250MB; aprox. 7h ≈ 32GB
- Grabación de foto: 5M: 1xfoto ≈ 2MB; aprox. 15000 ≈ 32GB
- Temperatura de funcionamiento: -7°C hasta +40°C
- Peso / Dimensiones: 485g / (L) 14,5 x (P) 11,5 x (A) 5,5cm

Contenido del paquete:

Binoculares FullHD con pantalla TX-142, 1 x cable Mini USB, 1 x correa para el cuello, 1 x gamuza, manual del usuario



Número de artículo 4863

