



Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Balanza industrial intuitiva para grandes cargas, resolución de conteo hasta 300.000 puntos, ideal para usos variados en la industria 4.0

Características

- Campo de manejo intuitivo y con asistencia gráfica
 - no hace falta preparación = ahorra costos
 - ideal para operadores sin experiencia
 - procedimiento ilustrado en el tablero de control para evitar errores
- Los 4 pasos se ejecutan de izquierda a derecha:
 - Coloque el recipiente vacío sobre el plato de pesaje y taro pulsando la tecla (TARE)
 - Llene el recipiente con el número de piezas de referencia a contar (5, 10 o 20 piezas)
 - Confirme la referencia del número de piezas escogido pulsando la tecla (5, 10 o 20)
 - Llene el recipiente con la cantidad a contar. El número de piezas se mostrará en la pantalla
- La optimización automática de referencias mejora gradualmente el valor medio del peso de una pieza de conteo

- KERN Universal Port (KUP, el puerto universal de KERN): permite conectar un adaptador de interfaz KUP externo, como p. ej. RS-232, USB, Bluetooth, WiFi o Ethernet para intercambiar datos y comandos de control, sin trabajo de instalación
- KERN Communication Protocol (KCP, protocolo de comunicación de KERN): El protocolo KCP permite la consulta y control remoto de la balanza a través de un dispositivo de control externo o un ordenador
- Filosofía de uso uniforme y simplificada
- Capota protectora sobre el indicador Incluido en el alcance de suministro

Datos técnicos

- Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 21 mm
- Dimensiones de la plataforma de pesaje, acero inoxidable
 - A** A×P×A 230×230×103 mm
 - B** A×P×A 308×318×75 mm, véase foto grande
 - C** A×P×A 500×400×127 mm
- Dimensiones del indicador A×P×A 225×115×60 mm
- Longitud del cable del indicador aprox. 2,5 m
- Temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C

ESTÁNDAR



OPCIÓN



Modelo	Campo de pesaje [Max] kg	Lectura [d] g	Peso mínimo (Normal) g/pieza	Resolución de conteo Puntos	Peso neto aprox. kg	Plato de pesaje	Opciones
							Cert. de calibración DAkKS acr. KERN
KERN							
CDS 4K0.02	4	0,02	0,2	200.000	8	A	963-127
CDS 15K0.05	15	0,05	0,5	300.000	8	B	963-128
CDS 16K0.1	16	0,1	1	160.000	8	B	963-128
CDS 30K0.1	30	0,1	1	300.000	8	B	963-128
CDS 30K0.1L	30	0,1	1	300.000	19	C	963-128
CDS 36K0.2L	36	0,2	2	180.000	19	C	963-128
CDS 60K0.2	60	0,2	2	300.000	19	C	963-129