


SAUTER DC 100-Y1

Sensor de par estático de acero de aleación

KERN



Temperatura de uso [Max] 65 °C

Homologación

Marca CE ✓

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN 4045761248113
Clasificación REACH ninguna sustancia prohibida

Embalaje y envío

Método de envío Servicio de paquetes
Plazo de entrega 1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A) 120×90×85 mm
Peso neto aprox. 0,40 kg
Peso bruto aprox. 0,45 kg
Peso de envío 0,421 kg

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca Sauter
Categoría de producto Célula de medición
Grupo de producto Sensor de par
Familia de productos DC Y1

Sistema de medición

Rango de medición par de torsión [Max] (Nm) 100 Nm
Célula de pesaje - Valor característico - nominal 1,9 mV/V
Célula de pesaje - Valor característico - desviación 0,2 mV/V
Conexión de la célula de pesaje 4 conductores
Aplicaciones de medición torsión estática
Célula de pesaje - Resistencia de entrada - nominal 380 Ω
Célula de pesaje - Resistencia de entrada - varianza 10 Ω
Célula de pesaje - Resistencia de salida - nominal 350 Ω
Célula de pesaje - Resistencia de salida - varianza 3 Ω
Célula de pesaje - Tensión de alimentación recomendada [Min] 9 V
Célula de pesaje - Tensión de alimentación recomendada [Max] 12 V
Célula de pesaje - Resistencia de aislamiento - [Min] 5000 MΩ
Célula de pesaje - Error combinado 0,5%

Diseño

Material acero
Longitud del cable 2 m

Condiciones medioambientales

Temperatura de uso [Min] -20 °C