

**TBF (boîtier vide en polyester)
TBF 60/30/18 7035**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Coffrets polyester

Les coffrets de la série TBF sont en polyester renforcé de fibre de verre. Les boîtiers de la série TBF se prêtent particulièrement bien aux applications dans lesquelles on demande une grande résistance en même temps qu'un faible poids. Les coffrets TBF résistant aux intempéries sont conçus pour une large gamme d'applications. Grâce à leur nombreux accessoires, ils offrent une solution universelle pour recevoir les régulateurs, des instruments de mesure, des électrovannes et d'autres appareils.

Particularités :

- 9 tailles dans 2 versions
- Couvercle avec vis en nylon
- Perçages de montage à l'extérieur de la zone d'étanchéité
- Filetages pour fixation de rails et de plaques de montage
- Nombreux accessoires

Weidmüller fabrique et livre des coffrets entièrement équipés de borniers et de presse-étoupes conformément à la demande des clients.

Informations générales de commande

Type	TBF 60/30/18 7035
Référence	0360500000
GTIN (EAN)	4032248025169
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

TBF (boîtier vide en polyester) TBF 60/30/18 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	302 mm	Largeur (pouces)	11,89 inch
Hauteur	603 mm	Hauteur (pouces)	23,74 inch
Profondeur	175 mm	Profondeur (pouces)	6,89 inch
Poids	4 380 g	Poids net	4 900 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Domaines d'utilisation :	Technique du bâtiment, Transports, Industrie du conditionnement, Construction de machines
Normes	IEC 61439-2, IEC 60529, EN 61439-2, EN 60529, EN 62208	Toxicité	Sans halogène,
Matériau	Polyester renforcé fibre de verre	Matériau du joint	Polyuréthane
Température de fonctionnement , min.	-50 °C	Température de fonctionnement , max.	130 °C
Tenue aux chocs	IK08 conforme à la norme CEI 62208, IK10 conforme à la norme CEI 62262	Degré de protection	IP67
Fixation du coffret	6,5 mm à travers le fond du coffret	Fixation du couvercle	Crosshead nylon screws
Fixation de montage	4 ou 6 boulons d'entretoisement M6 filetage interne		

Caractéristiques générales accessoires

Matériau Polyester renforcé fibre de
verre

Equipement horizontal

WDU 10 / ZDU 10	1x51	WDU 16 / ZDU 16	1x37
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x101	WDU 35 / ZDU 35	1x32
WDU 4 / ZDU 4	1x85	WDU 6 / ZDU 6	1x64

Equipement vertical

WDU 10 / ZDU 10	5x22	WDU 16 / ZDU 16	5x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	5x44	WDU 35 / ZDU 35	5x14
WDU 4 / ZDU 4	5x37	WDU 6 / ZDU 6	5x28

Presse-étoupes droite

M12	88	M16	48
M20	40	M25	20
M32	8	M40	6
M50	6	M63	4

**TBF (boîtier vide en polyester)
TBF 60/30/18 7035**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Presse-étoupes haut / bas**

M12	44	M16	24
M20	20	M25	10
M32	4	M40	3
M50	3	M63	2

Classifications

ETIM 3.0	EC000058	ETIM 4.0	EC000058
ETIM 5.0	EC000058	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 5.1	27-14-91-07
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP

Fiche de données**TBF (boîtier vide en polyester)
TBF 60/30/18 7035****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Dessins**