

SAUTER TVL-XLS

KERN

Banco de pruebas manual para mediciones de fuerzas de tracción y de compresión de alta precisión, con sistema lineal de medida



Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	200×300×800 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	12 kg
Peso bruto aprox.	14 kg
Peso de envío	14 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761344785
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Banco de pruebas
Grupo de producto	Banco de pruebas manual
Familia de productos	TVL

Sistema de medición

Rango de medición fuerza [Max] (N)	500 N
Protección contra sobrecarga (% de [Max])	150%
Longitud mensurable [Max]	54 cm
Direcciones de la fuerza	tracción compresión
Sistema lineal de medida	Sistema lineal de medida con pantalla

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	200×300×800 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	200×300×800 mm
Material	metal, lacado
Material de carcasa	metal, lacado
Elevación de un giro (elevación del husillo)	3 mm
Tipo de accionamiento	manual manivela
Montaje - disipación de fuerzas	5 × agujero roscado M6
Montaje - aplicación de fuerza	5 × agujero roscado M6
Fuerza de tracción/compresión [Max]	500 N
Fuerza generada [Max]	500 N
Recorrido de desplazamiento [Max]	230 mm