

C.A 10001

Medidor de pH/temperatura hermético



**¡1 clic para calibrar,
1 clic para medir!**

Medida puntual y control rápido del pH

*Calibración en 3 puntos, automática y extremadamente sencilla:
¡ahorro de tiempo!*

Detección de valores de pH compensadas en temperatura (ATC)

*Formato de bolsillo: práctico para aplicaciones móviles, de campo
o de laboratorio.*

*Electrodo largo de pH adecuado para medidas en recipientes de
diámetro pequeño: viales, probetas, tubos de ensayo, etc.*

C.A 10001: IMPRESCINDIBLE!

Indicador de pilas bajas
Icono de aviso para cambiar las pilas

Tecla HOLD para congelar la medida

Electrodo

- Combinado con una sonda de temperatura integrada
- 12 cm de largo
- Cuerpo de plástico; limita el riesgo de rotura
- Sistema de referencia en gel no recargable

Hermético al agua IP65
• Uso todo terreno

Amplia pantalla multiparámetro

Visualización simultánea del pH y de la temperatura (°C o °F) Resolución de 0,01 pH

Modo ATC (Automatic Temperature Compensation)

Visualización automática del valor del pH compensado en temperatura desde 0 hasta 60 °C (32 a 140 °F)

Calibración automática y pulsando una sola vez la tecla CAL

Un clic por tampón pH
Calibración automática (hasta 3 puntos) con reconocimiento de los tampones

Aplicaciones

Hidroponía, piscinas/spas, educación, tratamiento de aguas, agua potable, acuarios, industria de bebidas, uso de campo, laboratorio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	pH	TEMPERATURA
Rango de medidas	0,00 - 14,00 pH	0,0 - 60,0 °C / 32,0 - 140,0 °F
Resolución	0,01 pH	0,1 °C / 0,1 °F
Error	± 0,1 pH	± 1 °C / ± 2 °F
Calibración	Automática: 1, 2 o 3 puntos; tampones memorizados	
Electrodo reemplazable	no	
Fuente de alimentación/Vida útil	2 pilas CR2032 3V / >100 horas	
Auto apagado	después de 20 min sin usar	
Dimensiones/Peso	227 x 36 x 20 mm / 65 g (con pilas)	
Características ambientales	Rango de uso desde 0 hasta 50 °C, Humedad relativa 80% máx. Rango de almacenamiento desde -10 hasta 50 °C, Humedad relativa 90% máx.	
Garantía	1 año	



Estado de suministro

Entregado en una caja de cartón con:

- dos pilas CR2032 3V,
- una botella de almacenamiento para el electrodo,
- un manual de instrucciones en varios idiomas,
- un certificado de verificación.



Para realizar pedidos

Medidor de pH/T° C.A10001P01710015

ACCESORIOS

Solución tampón de pH 4,01 (NIST)*, 125 ml	P01700106
Solución tampón de pH 7,00 (NIST), 125 ml	P01700107
Solución tampón de pH 10,01 (NIST), 125 ml	P01700109
Un lote de 3 vasos de precipitado de plástico	P01710056

* Solución suministrada con un certificado de calidad que garantiza el cumplimiento de las normas NIST (National Institute of Standards and Technology) y DIN 19266

Para descubrir nuestra gama de electrodos y sensores de temperatura, consulte nuestro sitio web www.chauvin-arnoux.com

ESPAÑA
CHAUVIN ARNOUX IBÉRICA SA
C/ Roger de Flor, 293 - 1a Planta
08025 BARCELONA
Tel: +34 902 20 22 26
Fax: +34 934 5914 43
info@chauvin-arnoux.es
www.chauvin-arnoux.es

INTERNACIONAL
CHAUVIN ARNOUX
190, rue Championnet
75876 PARIS Cedex 18 - FRANCE
Tel: +33 1 44 85 44 38
Fax: +33 1 46 27 95 59
export@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.com

CHAUVIN ARNOUX
GROUP