

KERN 347-075-100

KERN

Barra de soporte, Clase OIML M1, 100 g, acero inoxidable finamente torneado



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	Barra de soporte
Familia de productos	347

Sistema de medición

Peso de control - volumen (cm ³)	11,9048
Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m ³)	100
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	0,2409
Peso de control OIML clase	M1
Peso de control - valor nominal	100 g
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	5 mg
Peso de control - Densidad (kg/m ³)	8000
OIML-conforme	✓
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	2600

Diseño

Forma constructiva pesa	Barra de soporte (Tipo A)
Dimensiones (Ø×A)	26×240 mm
Material	acero inoxidable finamente torneado
Peso máximo total	2 kg
Peso máximo individual	1 kg
Tipo de ajuste	Cámara de ajuste - atornillado

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-637
---	---------

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	26×26×240 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,10 kg
Peso de envío	0,1 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761256323
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

