

KERN 347-115-100

KERN

Barra de soporte, Clase OIML M1, 1 kg, acero inoxidable finamente torneado



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	Barra de soporte
Familia de productos	347

Sistema de medición

Peso de control - volumen (cm ³)	119,0476
Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m ³)	100
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	2,4093
Peso de control OIML clase	M1
Peso de control - valor nominal	1 kg
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	50 mg
Peso de control - Densidad (kg/m ³)	8000
OIML-conforme	✓
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	2600

Diseño

Forma constructiva pesa	Barra de soporte (Tipo A)
Dimensiones (Ø×A)	60×991 mm
Material	acero inoxidable finamente torneado
Peso máximo total	40 kg
Peso máximo individual	10 kg
Tipo de ajuste	Cámara de ajuste - atornillado

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-641
---	---------

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	60×60×991 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,00 kg
Peso bruto aprox.	1,00 kg
Peso de envío	1 kg

Casos opcionales

Caso - Plástico Número de artículo	347-515-400
------------------------------------	-------------

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761256378
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

