


1


2


3

Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Medidor de espespores de capa de la nueva generación

Características

- 1 Determina con precisión el grosor de las capas de pintura o barniz sobre el material base ferroso y no ferroso
- La combinación del método de medición magnético con el de corrientes inducidas permite una precisión y flexibilidad especialmente elevadas. El material base se reconoce automáticamente
- Rendimiento estable y fiable, así como medición sin destrucción
- Rango de medición hasta 2000 µm
- Sensor de bajo desgaste gracias a la más moderna tecnología
- Calibración de dos y de un punto
- Medición individual y múltiple para una evaluación de OK/NOK. La indicación LED de tres colores indica el atributo de valor actual (verde: cualificado, rojo: por debajo del valor límite, amarillo: por encima del valor límite)
- 2 La pantalla gira automáticamente y facilita al usuario leer desde los más diversos ángulos los valores medidos y, alternativamente, se puede bloquear de forma manual
- Diversidad de funciones con modo de automóvil, transmisión de voz, aplicación de Bluetooth (para Android, no es compatible con iOS) y linterna LED
- 3 Envío en una caja práctica

Datos técnicos

- Precisión de la medición: 2 % del [Max]
- Espesor mínimo del material base: 300 µm
- Unidades seleccionables: µm, inch (mil)
- Con sensor interno
- Memoria interna de datos para hasta grupos de valores y 60 células por grupo
- Dimensiones totales A×P×A 152×65×35 mm
- Peso neto aprox. 0,20 kg

Principales campos de aplicación

- Industria automovilística
- Procesamiento de metales
- Pintura y revestimiento
- Entidades de investigación y laboratorios de ensayo
- Aseguramiento de la calidad e inspección

ESTÁNDAR



OPCIÓN



Modelo	Campo de medición [Max] µm	Lectura [d] µm	Tipo de sensor	Opción Certificado de calibración de fábrica KERN
SAUTER				
JCT 100	2000	0,1	FE | NFE	961-112